

**CLI R 1-3 BL NE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

**Основные данные для заказа**

Версия	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
Заказ №	<a href="#">0572900002</a>
Тип	CLI R 1-3 BL NE
GTIN (EAN)	4032248469666
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства

## CLI R 1-3 BL NE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch
Высота	3 mm	Высота (в дюймах)	0.1181 inch
Ширина	4.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.1654 inch
Длина	153 mm	Длина (в дюймах)	6.0236 inch
Масса нетто	2.3 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-30...80 °C
--------------------------------	-------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	5 mm
Наружный диаметр провода, мин.	2.5 mm	Наружный диаметр провода	2.5 - 5 mm
Сечение соединительного провода	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>		

### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	6	Ориентация печатных символов	горизонтально
Вид печати	Чистый	Метод выполнения печати	горячая штамповка
Исполнение	MultiPack	Ширина	4.2 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	синий
Галогены	Да	Длина	153 mm
Основной материал	ПВХ, мягкий, не содержит кадмия	Цвет печати	черный
Напечатанные символы	пустой	Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование
Количество на оправке	25	Температурный диапазон вставки	-30...80 °C
Выходные данные	Нейтральный		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		