


**CLI R 1-3 GE/SW .****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

**Основные данные для заказа**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Версия     | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| Заказ №    | <a href="#">0572901749</a>                  |
| Тип        | CLI R 1-3 GE/SW .                           |
| GTIN (EAN) | 4008190043339                               |
| Кол.       | 10 Штука                                    |

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 5 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.1968 inch |
| Высота      | 3 mm   | Высота (в дюймах) | 0.1181 inch |
| Ширина      | 4.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1654 inch |
| Масса нетто | 2.11 g |                   |             |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                  |                         |                                                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Галогены                                         | Да                      | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Наружный диаметр провода, макс.                   | 5 mm              |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 2.5 mm                  | Наружный диаметр провода                          | 2.5 - 5 mm        |
| Сечение соединительного провода                  | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                                   |                   |

## Общие данные

|                                               |                                                      |                                |                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4                                                    | Ориентация печатных символов   | горизонтально                   |
| Вид печати                                    | Стандартный                                          | Метод выполнения печати        | горячая штамповка               |
| Исполнение                                    | MultiPack                                            | Ширина                         | 4.2 mm                          |
| Класс пожаростойкости UL 94                   | V-0                                                  | Температурный диапазон, макс.. | 80 °C                           |
| Температурный диапазон, мин.                  | -30 °C                                               | Цветовой код                   | желтый                          |
| Галогены                                      | Да                                                   | Основной материал              | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия |
| Цвет печати                                   | черный                                               | Напечатанные символы           | Символы                         |
| Рекомендованные отрасли промышленности        | Технологические линии, Производственное оборудование | Количество на оправке          | 25                              |
| Температурный диапазон вставки                | -30...80 °C                                          | Выходные данные                | .                               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |