

## DEK 5 GW ERDE I.KR.


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов. Планки для быстрой установки за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в пяти вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт, карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

## Основные данные для заказа

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый |
| Заказ №    | <a href="#">0576261203</a>                                                  |
| Тип        | DEK 5 GW ERDE I.KR.                                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190167097                                                               |
| Кол.       | 500 Штука                                                                   |

## DEK 5 GW ERDE I.KR.

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 5 mm   | Высота (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Ширина      | 5 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Масса нетто | 0.05 g |                   |             |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                  |  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                  |  |
| Углеродный след продукта    | Производственный цикл        | 0.001 kg CO2 eq. |  |

## Маркировочные элементы для разъемов

|              |         |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 5.00 mm |
|--------------|---------|

## Общие данные

|                                                          |                          |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению            | 9                        |       |
| Ориентация печатных символов                             | горизонтально            |       |
| Метод выполнения печати                                  | MC-Laser                 |       |
| Ширина                                                   | 5 mm                     |       |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | V-2                      |       |
| Температурный диапазон, макс..                           | 100 °C                   |       |
| Температурный диапазон, мин.                             | -40 °C                   |       |
| Цветовой код                                             | белый                    |       |
| Галогены                                                 | Нет                      |       |
| Основной материал                                        | Полиамид 66              |       |
| Цвет печати                                              | черный                   |       |
| Напечатанные символы                                     | Символы                  |       |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки             | Карта |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 Card = Terminal marker |       |
| Температурный диапазон вставки                           | -40...100 °C             |       |
| Установка / Изготовитель                                 | Weidmueller              |       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |