Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Версия	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 15, HB, Пластмасса, Ширина: 8 mm, 100 °C
Заказ №	<u>1071900000</u>
Тип	EW 15/2
GTIN (EAN)	4008190462949
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	27 mm	Высота (в дюймах)	1.063 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	5.2 g		
Гемпературы			
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	Температура при длительном	-50 °C
температура окружающей среды	-5 C40 C	температура при длительном использовании, мин.	-50 C
Гемпература при длительном использовании, макс.	100 °C		
Экологическое соответстві	ие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	иливима Стания	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничесі	сие данные		
Вид монтажа	Непосредственный монтаж	Блокировка	привертной
Общие сведения			
Укомплектованная монтажная рейк	a TS 15		
·			
Параметры системы			
Исполнение	для клемм	Укомплектованная монтажная рейка	TS 15
	··	<u>'</u>	-
Смещение TS 15	13.5 mm		
Характеристики материала	1		
Основной материал	Пластмасса	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	НВ	дветовой код	томпо осмевыи
Зажимаемые провода (расч	четное соединение)		
Момент затяжки, мин.	0.5 Nm	Размер лезвия	0,6 х 3,5 мм
Классификации			
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03

Дата создания 14.11.2025 12:26:51 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-25-03-02

Справочный листок технических данных

EW 15/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	1609801044	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1000 ST	

Поворотный групповой держатель шильдиков ZGB



ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

Тип	ZGB 15	Версия
Заказ №	<u>1636530000</u>	Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P):
GTIN (EAN)	4008190297053	5.00 Weidmueller, белый
Кол.	20 ST	
_	700.00	
Тип	ZGB 30	Версия
тип Заказ №	<u>1611930000</u>	Версия Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (Р):
		·

Статус каталога / Изображения