Справочный листок технических дан-


CLI O 20-3 GE/SW F MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI О устанавливаются на подсоединенные провода, что делает их подходящими для обновления существующих систем. Три различных размера без проблем могут использоваться для маркировки проводов сечением от 0,4 до 4,0 мм². Форма и конструкция гарантируют надежное и долговременное прикрепление индивидуально комбинируемых маркировочных элементов. Преимущества:

- Открытые маркировочные элементы для подсоединенных проводов.
- Вариант исполнения с защитой от проворачивания для обеспечения надежной комбинированной маркировки.
- Идеальный выбор для любой добавочной маркировки.
- Для установки требуется чрезвычайно мало места.
- Быстрое крепление с замком для экономии времени.

Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 3 -		
	4 mm, 3 x 5.5 mm, желтый		
Заказ №	<u>0648101647</u>		
Тип	CLI O 20-3 GE/SW F MP		
GTIN (EAN)	4008190178925		
Кол.	200 Штука		

Справочный листок технических данных

CLI O 20-3 GE/SW F MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	_		0.4000: 1	
Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch	
Высота Ширина	3 mm 5.5 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	0.1181 inch 0.2165 inch	
ширина Масса нетто	0.04 g	ширина (в дюимах)	0.2 105 IIICH	
	0.04 g			
Температуры				
Температурный диапазон вставки	-3080 °C			
Экологическое соответствие	изделия			
Commence of the Commence of th	C			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения			
REACH SVIIC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Маркировочные элементы дл	1Я проводов и кабеле	<u>й</u>		
Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	3 mm²	
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	4 mm	
Наружный диаметр провода, мин.	3 mm	Наружный диаметр провода	3 - 4 mm	
Сечение соединительного провода	1.5 - 3 mm²			
Общие данные				
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	Ориентация печатных символов	горизонтально	
Вид печати	Стандартный	Метод выполнения печати	горячая штамповка	
Исполнение	MultiPack	Ширина	5.5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	желтый	
Галогены	Да 	Основной материал	ПВХ, мягкий, не содержи кадмия	
Цвет печати	черный	Напечатанные символы	Буквы, прописные	
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование	Температурный диапазон вставки	-3080 °C	
Выходные данные	F			
Классификации				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
E11111 3.0	20001000	E11111 0.0	20001000	

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001530

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02

Справочный листок технических данных

CLI O 20-3 GE/SW F MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Изображение аналогичное