
Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Новые корпусы RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69К, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC- устойчивости.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 1, Вид защиты: IP66, IP68, во вставленном состоянии, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: PG 13,5
Заказ №	<u>1082410000</u>
Тип	HDC IP68 04A TOS 1PG13
GTIN (EAN)	4032248845385
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

HDC IP68 04A TOS 1PG13



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	l
-------------	---

D		
ROHS	Соответствовать	
Допуски к эксплуатации		

Размеры и массы

Глубина	50 mm	Глубина (дюймов)	1.9685 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	36 mm	Ширина (в дюймах)	1.4173 inch
Масса нетто	98 g		

Температуры

Предельная температура -50 °С ... 125 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Масло для дизельных двигателей	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	
	Вещество	Этиловый спирт	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Трансмиссионное масло	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Гидравлическое масло	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Бензин	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	
	Вещество	Отпотевшее масло	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Высокосортный бензин	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	
	Вещество	Вода	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	УФ	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Озон	
	Химическая устойчивость	Стойкость	

Габаритные размеры

Кабельный вход	с резьбой	Длина корпуса	50 mm	
Высота корпуса В	60 mm			

Исполнение

Типоразмер кабельных вводов	PG 13,5	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть
Момент затяжки	2.2 Nm	Количество кабельных входов сверху	1
Количество кабельных входов сбоку	0	Исполнение корпуса	Корпус для вилки
Исполнение затворной системы	Винтовое соединение	Конструкция	Стандартный
Типоразмер установки	1	Кабельный вход	с резьбой
Тип	вилка	Исполнение скобы	Винтовое соединение

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



HDC IP68 04A TOS 1PG13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

PG 13,5	Цвет (RAL)	RAL 9011
1	Подходит для ModuPlug®	Нет
2.2 Nm	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Порошковое покрытие	Вид защиты	IP66, IP68, во вставленном состоянии
Да	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
EC000437	ETIM 7.0	EC000437
EC000437	ETIM 9.0	EC000437
EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
27-44-02-02	-	
	2.2 Nm Порошковое покрытие Да ЕС000437 ЕС000437 ЕС000437 27-44-02-02 27-44-02-02 27-44-02-02	1 Подходит для ModuPlug® 2.2 Nm Основной материал корпуса Порошковое покрытие Вид защиты Да Материал запорного элемента ЕС000437 ЕТІМ 7.0 ЕС000437 ЕТІМ 9.0 ЕС000437 ЕСLASS 9.0 27-44-02-02 ЕСLASS 10.0 27-44-02-02 ЕСLASS 12.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0

Справочный листок технических данных

Weidmüller **¾**

4

HDC IP68 04A TOS 1PG13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения	www.weidmueiler.com

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комплект торцовых ключей

HDC IP68 04A TOS 1PG13

Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

Основные данные для заказа

1 ST

Кол.

 Тип
 SK WSD-S 1,5-10,0
 Версия

 Заказ №
 9008850000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4032248266609