

VG PG16-MS54 ZR 7.5-15

Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	VG MS ZR (стандартный латунный кабельный ввод, несколько уплотнений), Кабельный ввод, PG 16, 6.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 15 mm, Латунь никелированная
Заказ №	1009620000
Тип	VG PG16-MS54 ZR 7.5-15
GTIN (EAN)	4032248714391
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	VG 16-MS68

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Длина	27 mm	Длина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	25.52 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	15 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	7.5 mm
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	22 mm
Размер под ключ 2	24 mm	Вид защиты	IP54
Кабельный ввод	PG	Основной материал	Латунь никелированная
Уплотненная вставка	NBR	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	7.5 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	10 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	12.5 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4	15 mm	Резьба (наружная)	PG 16
Длина резьбы	6.5 mm	Момент затяжки заглушки, макс.	5.00 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	7.50 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	7.50 Nm
Момент затяжки макс., мин	5.00 Nm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG16-MS54 ZR 7.5-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU PG16-MS	Версия
Заказ №	1694110000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 16, 3 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190872274	никелированная
Кол.	100 ST	

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG16-NP	Версия
Заказ №	1719580000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352844	кольцо, PG 16, Неопрен
Кол.	100 ST	

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG16-PO	Версия
Заказ №	1719480000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352745	кольцо, PG 16, Полиэтилен
Кол.	100 ST	