



TOZ 24VDC 24VDC3,5A

Изображение изделия



- 1 HP контакт (MOS-FET)
- Ширина 12,8 мм
- Выходной ток 3,5 А пост. тока
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока

Основные данные для заказа

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                 | TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) $\pm 20\%$ , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 3,5 А, Пружинное соединение |
| Заказ №                | <a href="#">1127650000</a>                                                                                                                                        |
| Тип                    | TOZ 24VDC 24VDC3,5A                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)             | 4032248909339                                                                                                                                                     |
| Кол.                   | 10 Штука                                                                                                                                                          |
| Статус поставки        | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                                                                                                       |
| Доступно до            | 2025-11-20T00:00:00+01:00                                                                                                                                         |
| Альтернативный продукт | <a href="#">TOZ 24VDC 24VDC5A</a>                                                                                                                                 |

## TOZ 24VDC 24VDC3,5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E141197

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 87.8 mm | Глубина (дюймов)  | 3.4567 inch |
| Высота      | 90.5 mm | Высота (в дюймах) | 3.563 inch  |
| Ширина      | 12.8 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5039 inch |
| Масса нетто | 52.5 g  |                   |             |

### Температуры

|                      |                |                              |                                                               |
|----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Температура хранения | -40 °C...70 °C | Температура окружающей среды | -20 °C...60 °C                                                |
| Рабочая температура  |                | Влажность                    | Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата |

### Вероятность сбоя

MTTF 1077 a

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

### Расчетные данные UL

|                                               |        |                                           |                                             |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (рабочая), макс. | 60 °C  | Сечение подсоединяемого провода AWG, мин. | AWG 26                                      |
| Сечение подсоединяемого провода AWG, макс.    | AWG 14 | Тип провода                               | жесткий медный провод, гибкий медный провод |
| Уровень загрязнения                           | 2      |                                           |                                             |

### сторона управления

|                                                                                      |                                             |                                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Номинальное напряжение                                                               | 24 V DC $\pm 20$ %                          | Номинальный ток                   | 10 mA DC ( $\pm 20$ %) |
| Мощность удержания                                                                   | 240 mW                                      | Индикация состояния               | Зеленый светодиод      |
| Схема защиты                                                                         | Безынерционный диод, Защита от переплюсовки | Частота на входе, макс.           | 300 Гц                 |
| Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения | Нет                                         | Напряжение катушки запасного реле | 24 V DC                |

**TOZ 24VDC 24VDC3,5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сторона нагрузки**

|                                     |                        |                                                                |                     |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Номинальное напряжение переключения | 3...33 V DC            | Непрерывный ток                                                | 3.5 A               |
| Номинальный ток переключения        | 3,5 A                  | Задержка включения                                             | <55 µs              |
| Задержка выключения                 | <600 µs                | Падение напряжения при макс. нагрузке                          | ≤ 0,3 V             |
| Ток утечки                          | <10 µA                 | мин. коммутационный ток                                        | 10 mA               |
| Защита от короткого замыкания       | Нет                    | Защитная цепь                                                  | Безынерционный диод |
| Тип контакта                        | 1 NO contact (MOS-FET) | макс. частота переключения (постоянное управляющее напряжение) | 300 Hz              |

**Общие данные**

|                                    |                      |                   |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                    |                      |                   |
| Укомплектованная монтажная рейка   | TS 35                |                   |
| Кнопка проверки доступна           | Нет                  |                   |
| Цветовой код                       | черный               |                   |
| Компонент с классом горючести UL94 | Компонент            | Корпус            |
|                                    | Класс горючести UL94 | V-0               |
|                                    | Компонент            | Фиксирующий зажим |
|                                    | Класс горючести UL94 | V-0               |

**Координация изоляции**

|                                    |                   |                                                      |                  |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Номинальное напряжение             | 300 V             | Степень загрязнения                                  | 2                |
| Категория перенапряжения           | III               | Геометрический зазор (вход-выход)                    | ≥ 5.5 mm         |
| Электрическая прочность вход-выход | 2,5 кВэфф.        | Электрическая прочность относительно монтажной рейки | 4 кВэфф / 1 мин. |
| Импульсное перенапряжение, до      | 6 кВ (1,2/50 мкс) | Вид защиты                                           | IP20             |

**Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах**

|                    |            |                      |         |
|--------------------|------------|----------------------|---------|
| Сертификат № (DNV) | TAA00001E5 | Сертификат № (cULus) | E141197 |
|--------------------|------------|----------------------|---------|

**Размеры**

|                                                                     |                      |                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Метод проводного соединения                                         | Пружинное соединение | Длина снятия изоляции                                                                       | 8 mm                 |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Измерительное соединение                                                                    |                      |
| Диапазон зажима, макс.                                              | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Диапазон зажима, мин.                                                                       | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                 | AWG 14               | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                          | AWG 26               |
| Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.           | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.                                           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)            | AWG 14               | Сечение подключаемого провода, тонкий скрученный, мин.                                      | AWG 26               |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.          | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)                                          | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)                 | AWG 14               | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.14 mm <sup>2</sup> |

**TOZ 24VDC 24VDC3,5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

|                                                                                                    |                     |                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Сечение соединения проводов,<br>тонкий скрученный с кабельными<br>наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого провода,<br>многожильного, 46228 AEH (DIN<br>46228-1), макс. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода,<br>многожильного, 46228 AEH (DIN<br>46228-1), макс.                 | 1.5 mm <sup>2</sup> | Размер лезвия                                                                      | 0,6 x 3,5 мм         |

**Классификации**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001504    | ETIM 9.0    | EC001504    |
| ETIM 10.0   | EC001504    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 |             |             |



Изображения

Miscellaneous

Type code TERMSERIES solid-state relay versions



Типы кодов

## TOZ 24VDC 24VDC3,5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перегородка



**Различные разделительные пластины**  
Разделительные пластины могут использоваться для визуальной группировки сигналов с тем, чтобы электрически изолировать модули и вставить маркировку для лучшего обзора. Это делает их особенно универсальной дополнительной принадлежностью. Разделительные пластины увеличивают воздушный зазор и расстояние утечки между модулями, тем самым повышая номинальное напряжение пробоя изоляции между двумя модулями до 600 В. Двойные разделительные пластины можно обозначить с использованием маркеров WAD5 или WS10/5 и задействовать непрерывные перекрестные соединения. Установка упрощается благодаря прорезям, позволяющим по-отдельности разместить каналы перекрестного соединения.

- Разделительные пластины визуально отделяют группы одна от другой
- Прорези для отдельного размещения каналов поперечного соединения
- Разделительные пластины обеспечивают изоляцию между двумя модулями путем увеличения воздушного зазора и расстояния утечки до 600 В

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Тип        | TW TXS/TXZ R3.2            | Версия                                 |
| Заказ №    | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                                        |
| Кол.       | 10 ST                      |                                        |

### Модуль питания



**Компактные модули питания**  
Наши клеммы питания обеспечивают возможность подачи потенциалов на вход – например, нейтральных или отрицательных потенциалов – или подачи коммутированных потенциалов на выход. В комбинации с точно подобранными перекрестными соединениями TERMSERIES подключения для кабелей на релейном модуле остаются свободными для исполнительных устройств или датчиков. Дополнительные проходные клеммы не требуются, что обеспечивает значительную экономию места на приборной панели. Это также упрощает проводные подключения, поскольку для подачи потенциалов двойные кабельные наконечники не требуются.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | TXP SUPPLY                 | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, , Ток: 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              | A, PUSH IN                                                     |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                |

## TOZ 24VDC 24VDC3,5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | TXS SUPPLY                 | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, , Ток: 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              | A, Винтовое соединение                                         |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                |
| Тип        | TXZ SUPPLY                 | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, , Ток: 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              | A, Пружинное соединение                                        |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                |

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип        | WS 10/6 M MC NE WS         | Версия                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.       | 600 ST                     |                                                      |

## ZQV

## Основные данные для заказа

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE         | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1193670000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4032248976638              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |

## TOZ 24VDC 24VDC3,5A

### Аксессуары

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE        | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1193680000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4032248976454              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE        | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1193690000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4032248976645              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL         | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1446140000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118251074              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL        | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1390350000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118190793              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL        | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1391620000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118191813              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT         | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1446090000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118250886              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT        | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1391640000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118191660              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT        | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1391610000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118191783              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW         | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1446040000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118251067              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW        | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1391630000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118191776              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW        | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">1391600000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118191806              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |

## TOZ 24VDC 24VDC3,5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDS 0.6X3.5X100            | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">2749340000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                     |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                |
| Тип        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">2749610000</a> | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm                             |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                |

### Угловая шлицевая отвертка



### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип        | SD TO 0,6X3,0              | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">2749560000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3 mm, Длина лезвия: 70 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895889              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                              |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                         |

## TOZ 24VDC 24VDC3,5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перемычки



Регулируемые перекрестные соединения  
Повысьте гибкость своих перекрестных соединений. TERM SERIES CROSS-CONNECTION (TCC) позволяет устанавливать регулируемые по отдельности перекрестные соединения с использованием до 51 контакта. Максимальное количество вставных контактов увеличено до 32. Материал полосы можно очень легко обрезать до необходимой длины. Перекрестные соединители обеспечивают дополнительное удобство благодаря своей простоте использования и наглядности, а также универсальным возможностям для соединения. Дополнительная перемычка защищает пружину от деформации во время сборки.

- Регулируемые по отдельности перекрестные соединения с 51 контактом
- Дополнительная перемычка для защиты пружины от деформации
- Увеличенное перекрестное соединение – поддержка до 32 контактов
- Вибростойкость

### Основные данные для заказа

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип        | TCC 6.4/51 RD              | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/51 OR              | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/51 BL              | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/51 BK              | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/2 OR               | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/2 BL               | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/2 BK               | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |

## TOZ 24VDC 24VDC3,5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип        | TCC 6.4/10 RD              | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/10 OR              | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/10 BL              | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/10 BK              | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 12.8/26 RD             | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 12.8/26 OR             | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 12.8/26 BL             | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 12.8/26 BK             | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |
| Тип        | TCC 6.4/2 RD               | Версия                |
| Заказ №    | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Перемычка |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                       |

**TOZ 24VDC 24VDC3,5A**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Адаптеры интерфейса



Быстрое подключение сигналов с экономией места  
Для сокращения времени подключения между системой управления и уровнем интерфейса установлены предварительно смонтированные кабели, которые просто подсоединяются к адаптеру TERMSERIES. Это позволяет существенно сократить время установки в щитовых. Адаптер легко устанавливается и обеспечивает экономию места при взаимодействии с устройствами TERMSERIES с идентичными габаритами.

- Меньшее время монтажа проводов благодаря концепции автоматической настройки с использованием предварительно собранных кабелей
- Возможность использования на стороне входа и выхода устройства TERMSERIES
- Готовность для коммутирующей логики плюс и минус
- Значительная экономия места благодаря универсальной совместимости с другими устройствами TERMSERIES

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | TIAL F10                   | Версия                                                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1463540000</a> | TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN                              |
| GTIN (EAN) | 4050118323559              | 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных                                |
| Кол.       | 1 ST                       | контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA |