Справочный листок технических дан-

KT 22



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережатия и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Версия	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
Заказ №	<u>1157830000</u>
Тип	KT 22
GTIN (EAN)	4032248945528
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

err v	Сертификаты					
Размеры и массы						
	31 mm	Глубина (дюймов)	1.2205 inch			
Высота	71.5 mm	Высота (в дюймах)	2.815 inch			
Ширина	249 mm	Ширина (в дюймах)	9.8031 inch			
 Ілина	71.5 mm	Длина (в дюймах)	2.815 inch			
Иасса нетто	494.5 g					
Экологическое соответствие	изделия					
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто					
REACH SVHC	Lead 7439-92-1					
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0					
Технические данные						
2	14	Maranana				
Эписание артикула	Инструмент для резки кабеля с наружным	Исполнение	механическая, для			
	диаметром до 22 мм		управления одной рукс			
Рабочее напряжение	1000 V	-				
Режущие инструменты						
Медный кабель - одножильный, макс. AWG)	4/0 AWG	Медный кабель - одножильный, макс.	150 mm ²			
Медный кабель - гибкий, макс. (AWG)	2/0 AWG	Медный кабель - гибкий, макс.	70 mm ²			
Иедный кабель - многожильный, макс. AWG)	3/0 AWG	Медный кабель - многожильный, макс.	95 mm ²			
VIедный кабель, макс. диаметр	22 mm	Рабочее напряжение	1000 V			
Кабель для передачи данных// гелефонии/контрольных сигналов, макс. Ø	22 mm	Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм²)	120 mm ²			
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (AWG)	3/0 AWG	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	95 mm²			
Алюминиевый кабель многожильный,	13 mm					
лакс. диаметр						
Классификации						
TIMA C.O.	FC000142	FTIM 7.0	F0000142			
ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142			
TIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142			
TIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01			
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01			
CLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01			
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	21-04-47-01 21-04-47-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	21-04-47-01 21-04-47-01			

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

21-04-47-01

Справочный листок технических данных



KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com	