

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



В процессе работы системы управления для объектов технологического и энергетического сектора входящие сигналы от полевых устройств часто связаны с клеммными блоками в электрошкафах для маршрутирования. Клеммные колодки используются несмотря на наличие альтернативных технологий, таких как удаленный ввод/вывод и полевая шина. Это происходит, главным образом, потому что они обеспечивают надежное и простое подключение системы и четко структурированы. Наша линия клеммных блоков WMF (Weidmüller Multi Funktional) обеспечивает многофункциональное решение для маршрутирования сигналов.

## Основные данные для заказа

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35 |
| Заказ №    | <a href="#">1163020000</a>                                                                                                                        |
| Тип        | WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248992034                                                                                                                                     |
| Кол.       | 50 Штука                                                                                                                                          |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E60693

## Размеры и массы

|                      |             |                  |             |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| Глубина              | 74 mm       | Глубина (дюймов) | 2.9134 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 74.5 mm     | Высота           | 90 mm       |
| Высота (в дюймах)    | 3.5433 inch | Ширина           | 5.08 mm     |
| Ширина (в дюймах)    | 0.2 inch    | Масса нетто      | 17.72 g     |

## Температуры

|                                                |                |                                                 |                |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -50 °C...75 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C         |

## Экологическое соответствие изделия

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7cl                         |
| REACH SVHC                                   | Нет SVHC выше 0,1 wt%       |

## Расчетные данные согласно CSA

|                                         |        |                    |                |
|-----------------------------------------|--------|--------------------|----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG | Сертификат № (CSA) | 200039-1057876 |
| Напряжение, класс B (CSA)               | 300 V  | Ток, разм. B (CSA) | 17 A           |
| Напряжение, класс D (CSA)               | 300 V  | Ток, разм. D (CSA) | 10 A           |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA)  | 26 AWG |                    |                |

## Расчетные данные согласно UL

|                                                              |        |                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 12 AWG | Напряжение, класс B (cURus)                           | 300 V  |
| Напряжение, класс D (cURus)                                  | 300 V  | Поперечное сечение провода, макс. (cURus)             | 12 AWG |
| Сертификат № (cURus)                                         | E60693 | Поперечное сечение провода, мин. (cURus)              | 26 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)  | 26 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Ток, класс B (cURus)                                         | 17 A   | Ток, класс D (cURus)                                  | 10 A   |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG |                                                       |        |

## Дополнительные технические данные

|                   |        |             |                 |
|-------------------|--------|-------------|-----------------|
| Открытые страницы | справа | Вид монтажа | зафиксированный |
|-------------------|--------|-------------|-----------------|

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Общие сведения

|                                                     |                                                    |                                                    |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12                                             | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Нормы                                               | IEC 61984, По стандарту IEC 60947-7-1, IEC 60947-3 | Укомплектованная монтажная рейка                   | TS 35  |

## Параметры системы

|                                          |                                                                                                                 |                                  |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Исполнение                               | 2 винтовых соединения - 1 разъем, Размыкатель с предохранителем, для вставной перемычки, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина      | Да    |
| Количество независимых точек подключения | 1                                                                                                               | Количество уровней               | 1     |
| Количество контактных гнезд на уровень   | 3                                                                                                               | Уровни с внутр. перемычками      | Да    |
| Соединение PE                            | Нет                                                                                                             | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |
| Функция PE                               | Нет                                                                                                             |                                  |       |

## Расчетные данные

|                                                   |                     |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Расчетное сечение                                 | 2.5 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение            | 250 V                                              |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 250 V               | Номинальный ток                   | 6.3 A                                              |
| Ток при макс. проводнике                          | 6.3 A               | Нормы                             | IEC 61984, По стандарту IEC 60947-7-1, IEC 60947-3 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1.33 mΩ             | Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ                                               |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х        | 0.77 W              | Категория перенапряжения          | III                                                |
| Степень загрязнения                               | 3                   |                                   |                                                    |

## Характеристики материала

|                             |                |              |        |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Основной материал           | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |        |

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Втычное соединение |
|-------------------------------------------|--------------------|

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                                                                                              |                     |                                                                                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3                                                       |                     | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                                         | AWG 12              |
| Направление соединения                                                                       | боковая             | Момент затяжки, макс.                                                                       | 0.6 Nm              |
| Момент затяжки, мин.                                                                         | 0.5 Nm              | Длина зачистки изоляции                                                                     | 10 mm               |
| Вид соединения 2                                                                             | Втычное соединение  | Вид соединения                                                                              | Винтовое соединение |
| Количество соединений                                                                        | 3                   | Диапазон зажима, макс.                                                                      | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Диапазон зажима, мин.                                                                        | 0.5 mm <sup>2</sup> | Зажимной винт                                                                               | M 3                 |
| Размер лезвия                                                                                | 0,6 x 3,5 mm        | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                          | AWG 26              |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Technical data

|                                                                                              |                     |                                                                                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 4 mm <sup>2</sup>   | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.                                           | 4 mm <sup>2</sup>   | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.                                           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.                                             | 4 mm <sup>2</sup>   | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.                                             | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Drawings



## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Принадлежности




Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип        | AP WMF2.5                  | Версия                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">1142990000</a> | Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 87.25 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248925889              | Ширина: 1.5 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Да   |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                         |

## Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | WEW 35/2                   | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1061200000</a> | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | Ширина: 8 mm, 100 °C                                       |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                            |

## Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип        | WBB WMF2.5 BLZ             | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1142980000</a> | Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, Высота: |
| GTIN (EAN) | 4032248925896              | 88.5 mm, Ширина: 5.08 mm, V-O, Материал Wemid               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                             |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип        | IL WMF2.5 BLZ OR           | Версия                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1167440000</a> | Блокирующие зажимы (клемма), PA 66, оранжевый |
| GTIN (EAN) | 4032248958474              |                                               |
| Кол.       | 50 ST                      |                                               |

## Отвертка для винтов со шлицем




Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип        | SDS 0.6X3.5X100            | Версия             |
| Заказ №    | <a href="#">9008330000</a> | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                    |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |

## BLZP 5.08HC/90 SN



Гнездовые разъемы с соединением с зажимным хомутом для подключения проводов с направлением выводов под прямым углом (90° или 270°). Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948240000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624768              | мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 180 ST                     | зажима, макс. : 4 мм², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948000000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624225              | мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 180 ST                     | зажима, макс. : 4 мм², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948250000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624775              | мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 120 ST                     | зажима, макс. : 4 мм², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948010000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624232              | мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 120 ST                     | зажима, макс. : 4 мм², Ящик                                   |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948260000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624782              | mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 90 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948020000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624249              | mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 90 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948270000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624799              | mm, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 72 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948030000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624256              | mm, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 72 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948280000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624805              | mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 60 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948040000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624263              | mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 60 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948290000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624812              | mm, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 48 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948050000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624270              | mm, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 48 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948300000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624829              | mm, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 42 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948060000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624287              | mm, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 42 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948310000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624836              | mm, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 36 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948070000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248624294              | mm, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 36 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1948320000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,       |
| GTIN (EAN) | 4032248624843              | 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение,    |
| Кол.       | 36 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                          |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948080000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624300              | 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 36 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948330000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624850              | 5.08 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 30 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948100000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624522              | 5.08 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 30 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948340000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624867              | 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 30 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948110000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624539              | 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 30 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948350000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624874              | 5.08 mm, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948120000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624546              | 5.08 mm, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948360000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624881              | 5.08 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948130000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624553              | 5.08 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948370000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624898              | 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948140000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624560              | 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948380000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624904              | 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |
| Тип        | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1948150000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248624577              | 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик                        |


## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## BLZP 5.08HC/90F SN



Гнездовые разъемы с соединением с зажимным хомутом для подключения проводов с направлением выводов под прямым углом (90° или 270°). Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZP 5.08HC/02/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950040000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627974              | mm, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 90 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |
| Тип        | BLZP 5.08HC/02/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949800000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627721              | mm, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 90 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |
| Тип        | BLZP 5.08HC/03/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950050000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627981              | mm, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 72 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |
| Тип        | BLZP 5.08HC/03/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949810000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627738              | mm, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 72 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |
| Тип        | BLZP 5.08HC/04/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950060000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627998              | mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 60 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |
| Тип        | BLZP 5.08HC/04/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949820000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627745              | mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 60 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |
| Тип        | BLZP 5.08HC/05/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950070000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248628001              | mm, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 48 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |
| Тип        | BLZP 5.08HC/05/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949830000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627752              | mm, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 48 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |
| Тип        | BLZP 5.08HC/06/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950080000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248628018              | mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 42 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |
| Тип        | BLZP 5.08HC/06/90F SN G... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1284860000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4050118075410              | mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 42 ST                      | зажима, макс.: 4 mm², Ящик                                    |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZP 5.08HC/06/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949840000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627769              | mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 42 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/07/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950090000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248628025              | mm, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 36 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/07/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949850000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627776              | mm, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 36 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/08/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950100000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248628032              | mm, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 36 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/08/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949860000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627783              | mm, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 36 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/09/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950110000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248628049              | mm, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 30 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/09/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949870000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08  |
| GTIN (EAN) | 4032248627790              | mm, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 30 ST                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                   |
| Тип        | BLZP 5.08HC/10/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950120000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,       |
| GTIN (EAN) | 4032248628056              | 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение,    |
| Кол.       | 30 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                          |
| Тип        | BLZP 5.08HC/10/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949880000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,       |
| GTIN (EAN) | 4032248627806              | 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение,    |
| Кол.       | 30 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                          |
| Тип        | BLZP 5.08HC/11/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950130000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,       |
| GTIN (EAN) | 4032248628063              | 5.08 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение,    |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                          |
| Тип        | BLZP 5.08HC/11/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949890000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,       |
| GTIN (EAN) | 4032248627813              | 5.08 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение,    |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                          |
| Тип        | BLZP 5.08HC/12/90F SN B... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1950140000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,       |
| GTIN (EAN) | 4032248628070              | 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение,    |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                          |
| Тип        | BLZP 5.08HC/12/90F SN O... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1949900000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,       |
| GTIN (EAN) | 4032248627837              | 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение,    |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                          |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZP 5.08HC/13/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950150000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628087              | 5.08 mm, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/13/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1949910000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627844              | 5.08 mm, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 24 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/14/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950160000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628094              | 5.08 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/14/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1949920000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627851              | 5.08 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/15/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950170000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628100              | 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/15/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1949930000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627868              | 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/16/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950180000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628117              | 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/16/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1949940000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627875              | 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/17/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950190000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628124              | 5.08 mm, Количество полюсов: 17, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/17/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1949950000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627882              | 5.08 mm, Количество полюсов: 17, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/18/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950200000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628131              | 5.08 mm, Количество полюсов: 18, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/18/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1949960000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627899              | 5.08 mm, Количество полюсов: 18, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 18 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/19/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950210000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628148              | 5.08 mm, Количество полюсов: 19, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZP 5.08HC/19/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1949970000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627905              | 5.08 mm, Количество полюсов: 19, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/20/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950220000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628155              | 5.08 mm, Количество полюсов: 20, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/20/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1949980000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627912              | 5.08 mm, Количество полюсов: 20, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/21/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950230000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628162              | 5.08 mm, Количество полюсов: 21, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/21/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1949990000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627929              | 5.08 mm, Количество полюсов: 21, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/22/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950240000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628179              | 5.08 mm, Количество полюсов: 22, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/22/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950010000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627936              | 5.08 mm, Количество полюсов: 22, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/23/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950250000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628186              | 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/23/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950020000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627950              | 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/24/90F SN B... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950260000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248628193              | 5.08 mm, Количество полюсов: 24, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLZP 5.08HC/24/90F SN O... | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1950030000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем,    |
| GTIN (EAN) | 4032248627967              | 5.08 mm, Количество полюсов: 24, 90°, Винтовое соединение, |
| Кол.       | 12 ST                      | Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик                       |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Принадлежности




Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | WAD WMF2.5                 | Версия                                                                                              |
| Заказ №    | <a href="#">1142970000</a> | Крышка клеммы, Темно-бежевый, Материал Wemid, Высота: 11 mm, Ширина: 9.96 mm, Глубина: 9.68 mm, V-0 |
| GTIN (EAN) | 4032248926039              |                                                                                                     |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                                                     |

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/5 MC NE WS           | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                          |
| Тип        | WS 10/5 M MC NE WS         | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1792000000</a> | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00     |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                        |
| Кол.       | 720 ST                     |                                                          |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Держатель маркировочных элементов




Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | BZT 1 WS 10/5              | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |
| Тип        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |

## Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 2.5N/10                | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1527690000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/10 BL             | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1527880000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/10 RD             | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2108910000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/2                 | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1527540000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 2.5N/2 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527740000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm        |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 2.5N/2 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2108470000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9  |
| Кол.       | 60 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/20                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527720000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | полюсов: 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/20 BL             | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 2.5N/20 RD             | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2108920000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | полюсов: 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/3                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527570000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13   |
| Кол.       | 60 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/3 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527770000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm         |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 2.5N/3 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2108690000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13   |
| Кол.       | 60 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/4                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527590000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 |
| Кол.       | 60 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/4 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 mm       |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 2.5N/4 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2108700000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 |
| Кол.       | 60 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/5                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527620000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/5 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 2.5N/5 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2108710000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/50                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527730000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 |
| Кол.       | 5 ST                       | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/50 BL             | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527920000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 mm       |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                 |
| Тип        | ZQV 2.5N/50 RD             | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2109000000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 |
| Кол.       | 5 ST                       | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/6                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527630000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/6 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 2.5N/6 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2108720000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/7                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527640000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/7 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 2.5N/7 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2108810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/8                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527670000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/8 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 2.5N/8 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2108870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 2.5N/9                 | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527680000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 2.5N/9 BL              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 2.5N/9 RD              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2108900000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |

## BLDF 5.08/180F SN



Эффективная топология типа "гирлянда" для мощных сигнальных шин подходит также для вспомогательных силовых цепей с напряжением 400 В с допустимой токовой нагрузкой 18,5 А. Большой диапазон сечений зажимаемых проводов, до 2,5 мм², вследствие малого падения напряжения обеспечивает особые преимущества при длинных шинах или сильных токах. 4 варианта фланцев, включая запатентованный фиксатор, обеспечивают блокировку, учитывающую потребности пользователя.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLDF 5.08/08/180F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1065120000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817658              | mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик          |
| Тип        | BLDF 5.08/08/180F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001000000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817559              | mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик          |
| Тип        | BLDF 5.08/07/180F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1065110000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817832              | mm, Количество полюсов: 7, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик          |
| Тип        | BLDF 5.08/07/180F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000990000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817474              | mm, Количество полюсов: 7, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик          |
| Тип        | BLDF 5.08/06/180F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1065090000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817801              | mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 28 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик          |
| Тип        | BLDF 5.08/06/180F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000980000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817375              | mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 28 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик          |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLDF 5.08/05/180F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1065080000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817856              | мм, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 32 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLDF 5.08/05/180F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000970000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817337              | мм, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 32 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLDF 5.08/04/180F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1059420000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817894              | мм, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 40 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLDF 5.08/04/180F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000960000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817344              | мм, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 40 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLDF 5.08/03/180F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1012060000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248818037              | мм, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 48 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLDF 5.08/03/180F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000950000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817085              | мм, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 48 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLDF 5.08/02/180F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001220000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817955              | мм, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 60 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLDF 5.08/02/180F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000930000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817252              | мм, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 60 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |

## BLDF 5.08/180 SN



Эффективная топология типа "гирлянда" для мощных сигнальных шин подходит также для вспомогательных силовых цепей с напряжением 400 В с допустимой токовой нагрузкой 18,5 А. Большой диапазон сечений зажимаемых проводов, до 2,5 мм², вследствие малого падения напряжения обеспечивает особые преимущества при длинных шинах или сильных токах. 4 варианта фланцев, включая запатентованный фиксатор, обеспечивают блокировку, учитывающую потребности пользователя.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLDF 5.08/02/180 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000860000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817030              | мм, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 120 ST                     | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLDF 5.08/02/180 SN OR ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1001150000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248818020              | mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 120 ST                     | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/03/180 SN BK ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1000870000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248817276              | mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 80 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1001160000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248817726              | mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 80 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2759190000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4064675007289              | mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 80 ST                      | устройством, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |
| Тип        | BLDF 5.08/04/180 SN BK ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1000880000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248817269              | mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 60 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/04/180 SN OR ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1001170000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248818075              | mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 60 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/05/180 SN BK ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1000890000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248817078              | mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 48 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/05/180 SN OR ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1001180000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248818228              | mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 48 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/06/180 SN BK ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1000900000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248817412              | mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 40 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/06/180 SN OR ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1001190000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248818174              | mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 40 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/07/180 SN BK ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1000910000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248817450              | mm, Количество полюсов: 7, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 32 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/07/180 SN OR ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1001200000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248817535              | mm, Количество полюсов: 7, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 32 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLDF 5.08/08/180 SN BK ... | Версия                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1000920000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08               |
| GTIN (EAN) | 4032248817092              | mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 28 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик                       |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLDF 5.08/08/180 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001210000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248817573              | mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 28 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |

## BLF 5.08HC/90F SN



Надежность миллионы раз проверенного на практике оригинального изделия с дополнительными инновационными особенностями. Вариант исполнения BLF 5.08HC PUSH IN гнездового разъема BLZP 5.08HC отличается не только системой соединений, но и более компактной конструкцией. Инновационная пружинная система соединений PUSH IN компании Weidmüller представляет собой будущее простого подключения проводов без использования инструментов. HC = сильноточный. С точки зрения универсальности BLF 5.08HC предлагает те же преимущества, что и версия, служившая образцом:

- 3 испытанных и проверенных на практике направления вывода проводов, обеспечивающих обычную гибкость для конструкции специализированного применения
- 4 варианта исполнения с фланцами и патентованный фиксатор, позволяющие реализовать концепцию фиксации на основе требований пользователя
- Использование комбинации из разъемов BLF 5.08HC и SL 5.08HC для достижения максимальных номинальных характеристик

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLF 5.08HC/21/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1477230000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4050118284546              | mm, Количество полюсов: 21, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 12 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/20/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002270000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694433              | mm, Количество полюсов: 20, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 12 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/19/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002260000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694419              | mm, Количество полюсов: 19, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 12 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/18/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002250000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694402              | mm, Количество полюсов: 18, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/17/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002240000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694396              | mm, Количество полюсов: 17, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLF 5.08HC/16/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002230000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694389              | мм, Количество полюсов: 16, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/16/90F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000360001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690329              | мм, Количество полюсов: 16, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/15/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002220000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694372              | мм, Количество полюсов: 15, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/14/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002210000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694365              | мм, Количество полюсов: 14, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/13/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002200000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694358              | мм, Количество полюсов: 13, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/12/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002190000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694341              | мм, Количество полюсов: 12, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/12/90F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000320001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690282              | мм, Количество полюсов: 12, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/11/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002180000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694334              | мм, Количество полюсов: 11, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/10/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002170000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694327              | мм, Количество полюсов: 10, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 30 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/10/90F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000300001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690268              | мм, Количество полюсов: 10, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 30 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/09/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002160000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694310              | мм, Количество полюсов: 9, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 30 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/08/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002150000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694105              | мм, Количество полюсов: 8, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 36 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/08/90F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000280001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690244              | мм, Количество полюсов: 8, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 36 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLF 5.08HC/07/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002140000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694099              | mm, Количество полюсов: 7, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 36 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/06/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002130000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694082              | mm, Количество полюсов: 6, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 42 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/06/90F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000260001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690220              | mm, Количество полюсов: 6, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 42 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/05/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002120000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694075              | mm, Количество полюсов: 5, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 48 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/04/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002110000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694068              | mm, Количество полюсов: 4, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 60 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/04/90F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000240001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690206              | mm, Количество полюсов: 4, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 60 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/03/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002100000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694051              | mm, Количество полюсов: 3, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 72 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/03/90F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000230001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690190              | mm, Количество полюсов: 3, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 72 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/02/90F SN OR... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1002090000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248694044              | mm, Количество полюсов: 2, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 90 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/02/90F SN BK... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000220001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690183              | mm, Количество полюсов: 2, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 90 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |


## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## BLF 5.08HC/90 SN



Надежность миллионы раз проверенного на практике оригинального изделия с дополнительными инновационными особенностями. Вариант исполнения BLF 5.08HC PUSH IN гнездового разъема BLZP 5.08HC отличается не только системой соединений, но и более компактной конструкцией. Инновационная пружинная система соединений PUSH IN компании Weidmüller представляет собой будущее простого подключения проводов без использования инструментов. HC = высокоточный.

С точки зрения универсальности BLF 5.08HC предлагает те же преимущества, что и версия, служившая образцом:

- 3 испытанных и проверенных на практике направления вывода проводов, обеспечивающих обычную гибкость для конструкции специализированного применения
- 4 варианта исполнения с фланцами и патентованный фиксатор, позволяющие реализовать концепцию фиксации на основе требований пользователя
- Использование комбинации из разъемов BLF 5.08HC и SL 5.08HC для достижения максимальных номинальных характеристик

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLF 5.08HC/02/90 SN BK ... | Версия                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1000030001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08              |
| GTIN (EAN) | 4032248689965              | mm, Количество полюсов: 2, 90°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 180 ST                     | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLF 5.08HC/02/90 SN OR ... | Версия                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1001530000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08              |
| GTIN (EAN) | 4032248693337              | mm, Количество полюсов: 2, 90°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 180 ST                     | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLF 5.08HC/03/90 SN BK ... | Версия                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1000040001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08              |
| GTIN (EAN) | 4032248689972              | mm, Количество полюсов: 3, 90°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 120 ST                     | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Версия                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1001540000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08              |
| GTIN (EAN) | 4032248693344              | mm, Количество полюсов: 3, 90°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 120 ST                     | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Версия                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">2764380000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08              |
| GTIN (EAN) | 4064675017332              | mm, Количество полюсов: 3, 90°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 120 ST                     | устройством, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик |
| Тип        | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Версия                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">2766910000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08              |
| GTIN (EAN) | 4064675022527              | mm, Количество полюсов: 3, 90°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 120 ST                     | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик                       |
| Тип        | BLF 5.08HC/04/90 SN BK ... | Версия                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1000050001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08              |
| GTIN (EAN) | 4032248689989              | mm, Количество полюсов: 4, 90°, PUSH IN с исполнительным                  |
| Кол.       | 90 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс.: 3.31 mm², Ящик                       |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLF 5.08HC/04/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001550000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693351              | мм, Количество полюсов: 4, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 90 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/05/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000060001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248689996              | мм, Количество полюсов: 5, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 72 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/05/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001560000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693368              | мм, Количество полюсов: 5, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 72 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/06/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000070001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690008              | мм, Количество полюсов: 6, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 60 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/06/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001570000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693375              | мм, Количество полюсов: 6, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 60 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/07/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001580000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693382              | мм, Количество полюсов: 7, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 48 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/08/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000090001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690022              | мм, Количество полюсов: 8, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 42 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/08/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001590000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693399              | мм, Количество полюсов: 8, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 42 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/09/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001600000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693405              | мм, Количество полюсов: 9, 90°, PUSH IN с исполнительным     |
| Кол.       | 36 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/10/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000110001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690046              | мм, Количество полюсов: 10, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 36 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/10/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001610000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693412              | мм, Количество полюсов: 10, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 36 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/11/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000120001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690060              | мм, Количество полюсов: 11, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 30 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/11/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001620000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693429              | мм, Количество полюсов: 11, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 30 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |

## WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLF 5.08HC/12/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000130001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690084              | мм, Количество полюсов: 12, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 30 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/12/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001630000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693436              | мм, Количество полюсов: 12, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 30 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/13/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000140001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690091              | мм, Количество полюсов: 13, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/13/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001640000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693443              | мм, Количество полюсов: 13, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/14/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000150001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690107              | мм, Количество полюсов: 14, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/14/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001650000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693450              | мм, Количество полюсов: 14, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/15/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001660000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693467              | мм, Количество полюсов: 15, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 24 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/16/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000170001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690121              | мм, Количество полюсов: 16, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/16/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001670000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693474              | мм, Количество полюсов: 16, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/17/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000180001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690138              | мм, Количество полюсов: 17, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/17/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001680000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693481              | мм, Количество полюсов: 17, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/18/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000190001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690145              | мм, Количество полюсов: 18, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/18/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001690000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693498              | мм, Количество полюсов: 18, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |

**WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories**

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLF 5.08HC/19/90 SN BK ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1000200001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248690152              | mm, Количество полюсов: 19, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/19/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001700000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693504              | mm, Количество полюсов: 19, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |
| Тип        | BLF 5.08HC/20/90 SN OR ... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1001710000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 |
| GTIN (EAN) | 4032248693511              | mm, Количество полюсов: 20, 90°, PUSH IN с исполнительным    |
| Кол.       | 18 ST                      | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик         |