Справочный листок технических дан-

VGM32-SS68 15-25 BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации









Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Заказ №	<u>1193580000</u>
Тип	VGM32-SS68 15-25 BG
GTIN (EAN)	4032248976553
Кол.	25 Штука

Справочный листок технических данных

25 mm

36 mm

M 32

M 32

V-0

Силикон



Сертификаты



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

15 mm

EN 45545-2:2013

Нержавеющая сталь 1.4305 (303)

IP68 — 15 бар

IP68

8 mm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
110113	COOLBEIGIBORGIP			
Размеры и массы				
Длина	40 mm	Длина (в дюймах)	1.5748 inch	
Масса нетто	101 g			
Температуры				
Предельная температура	-40 °C 130 °C			
Экологическое соответст	зие изделия		,	
	Соответствует без исключения			
Состояние соответствия RoHS	COOLBEICIBAEL OES NO	Heт SVHC выше 0,1 wt%		

Наружный диаметр кабеля, мин.

Вид защиты с GWDR

Основной материал

Нормы

Вид защиты

Длина резьбы

		_	
Кпа	ССИС	huka	шии

Резьба (наружная)

Уплотнительное кольцо

Размер под ключ

Кабельный ввод

Наружный диаметр кабеля, макс.

Класс пожаростойкости UL 94

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		