# Справочный листок технических данных

# ELS 7/40 MC NE WS



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Маркировочные элементы ELS MultiCard можно выводить на печать с помощью принтера PrintJet, SMark или плоттера. В частности, цветная печать с помощью принтера PrintJet ADVANCED обеспечивает броскую идентификационную маркировку кабелей и клеммных колодок для самых различных целей.

ELS 6/30 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 8/30 или в групповых держателях этикеток EM8/30.

ELS 7/40 — для использования в групповых держателях этикеток SchT5S.

ELS 16/40 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 18/43 или в групповых держателях этикеток SchT5.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

Версия	ELS, Вставные маркировочные элементы, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, белый
Заказ №	<u>1045640000</u>
Тип	ELS 7/40 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248836086
Кол.	40 Штука

# Справочный листок технических данных

#### ELS 7/40 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch
Масса нетто	1.94 g		

#### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.012 kg CO2 eq.

#### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода, макс.	0 mm
Наружный диаметр провода, мин.	0 mm	Наружный диаметр провода	0 - 0 mm

#### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Количество на лист	8
Вид печати	Чистый
Исполнение	без содержания галогенов
Ширина	7 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Напечатанные символы	пустой
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Insert markers
Температурный диапазон вставки	-40100 °C

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

### ELS 7/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения





# Справочный листок технических данных

### **ELS 7/40 MC NE WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### SchT - варианты держателей шильдиков



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (Gобразная рейка) или TS 35 (рейка цилиндровой формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм. SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту. Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

#### Основные данные для заказа

	zz.o Harmizio Him outdou		
Тип	SCHT 5 S	Версия	
Заказ №	<u>1631930000</u>	SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 9.5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00	
GTIN (EAN)	4008190206680	Weidmueller, черный	
Кол.	20 ST		
Тип	SCHT 5 S GR	Версия	
Заказ №	<u>1461730000</u>	SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 9.5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00	
GTIN (EAN)	4050118267709	серый	
Кол.	20 ST		
Тип	SCHT 5 S VO	Версия	
Заказ №	<u>1762370000</u>	SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 9.5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00	
GTIN (EAN)	4032248043842	бежевый	
Кол.	20 ST		