SAIL-M8GRJ45-4S0.5UIE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













Соединения между двумя подчиненными устройствами ввода/вывода или между устройством управления и одним устройством ввода/вывода безопаснее всего реализуются с помощью предварительно собранных проводов. Предлагается широкий спектр изделий: от линий PROFIBUS, CANopen, DeviceNetTM и EtherCAT до Ethernet.

Основные данные для заказа

Версия	Шина - провод, Количество полюсов: 4, 0.5 m, Вилка, прямая, RJ45, Экранированный: Да, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Заказ №	<u>1201210050</u>
Тип	SAIL-M8GRJ45-4S0.5UIE
GTIN (EAN)	4050118538618
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

SAIL-M8GRJ45-4S0.5UIE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Серт	ифи	каты
------	-----	------

Допуски к эксплуатации

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 26 д

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

РВ46 Общие технические данные

Исполнение	Вилка, прямая, RJ45	Основной материал корпуса	PUR
Вид защиты	IP67	соединено перемычкой	Нет
Материал резьбового кольца	Латунь никелированная	Диапазон температур корпуса	-25+80 °C
Момент затяжки	M8: 0.6 Nm		

Технические характеристики кабеля

Количество контактов	оранжевый 4		4.8 mm ± 0.3 mm
Цветовая кодировка	синий, оранжевый, белый/синий, белый/	Диапазон температур, стацион.	-4080 °C
Материал оболочки	Полиуретан	Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)	20963 (80 °C / 30 V)
Огнестойкость	in accordance with IEC 60332-1-2	Скорость	180 m/s
Радиус изгиба, мин., постоянный	4 х диаметр кабеля	Циклы сгиба	5 млн
Ускорение	5 m/s ²	Радиус изгиба мин., изменяющийся	7,5 * диаметр кабеля
Галогены	Нет	Изоляция	PP
Поперечное сечение жилы	0.15 mm ²	Экранированный	Да
Устойчивость к воздействию масла	Yes	Возможно использование с троссом для протяжки	Да
Длина кабеля	0.5 m	Цвет оболочки	зеленый

Вилка левосторонняя

Штекер левый соединитель, М8, Число полюсов: 4, IP67, штыревой контакт, прямой, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый соединитель, RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, экранированный

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

SAIL-M8GRJ45-4S0.5UIE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

Габаритный чертеж






Male, straight


RJ45

Схема контактов

Схема контактов







RJ45

SAIL-M8GRJ45-4S0.5UIE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

Идеальный инструмент – Screwty ® с функцией контроля момента затяжки





Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F