

CH20M45 FC RD 2014**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Изображение изделия**

Передний элемент корпуса CH20M располагает множеством опций для индивидуального оформления и функциональности. Можно выбрать между различными способами печати, такими как тампопечать и лазерная гравировка, для создания привлекательных конструкций в точном соответствии с дизайнерским замыслом. Возможно исполнение лазерных вырезов под электронные компоненты. Допускается использование маркеров. Передний элемент может быть оснащен шарнирной крышкой.

Основные данные для заказа

Версия	Передний элемент, OMNIMATE Housing – серия CH20M красный, Передний элемент, Ширина: 45 mm
Заказ №	1206920000
Тип	CH20M45 FC RD 2014
GTIN (EAN)	4032248988679
Кол.	30 Штука

CH20M45 FC RD 2014

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	15.5 mm	Глубина (дюймов)	0.6102 inch
Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	45 mm	Ширина (в дюймах)	1.7716 inch
Масса нетто	3.63 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-25 °C...85 °C	Температурный диапазон вставки	-40...120 °C
Влажность	Отн. влажность 5–93 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	красный	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 3020	Информация относительно тестирования всей сборки, см. указанные статьи	CH20M45 В ВК/OR 2010
Способность к заливке	Нет		

Варианты индивидуализации

Возможны вырезы по заказу клиента	Да	Возможна маркировка по заказу клиента	Да
Процесс оформления заказа для клиента	См. руководство ниже загрузок	Альтернативные цвета	Дополнительно – по запросу
Возможности обработки	Лазерная обработка, Дробление		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	PA 66 GF 30
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	Пластмасса	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Свойства компонента

Устанавливаемая защелкивающаяся крышка	Нет	Совместимый маркер	Нет
--	-----	--------------------	-----

CH20M45 FC RD 2014

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Изображение изделия****Габаритный чертеж**