

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, M8 thread, Вилка, прямая, Монтажная резьба: M8, Количество полюсов: 4, Длина жилы / кабеля: 0.5 m
Заказ №	1078720000
Тип	SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248840618
Кол.	1 Штука

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 12 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Общие данные

Количество полюсов	4	Кодировка	нет
Соединительная резьба	M8 thread	Поверхность контакта	позолоченный
Поперечное сечение жилы	0.25 mm ²	Вид соединения	Штифт
Основной материал корпуса	Латунь, никелированный	Номинальное напряжение	30 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67, когда ввинчен
Циклы коммутации	≥ 100	Кабельный ввод	M 8
Основной материал	ПВХ	Номинальное напряжение	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
Соединение 1	M8	Соединение 2	Flying wires
Длина жилы / кабеля	0.5 m	Монтажная резьба	M8
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C	Наружный диаметр провода	-

Технические характеристики кабеля

Поперечное сечение жилы	0.25 mm ²	Длина жилы / кабеля	0.5 m
Цветовая кодировка	коричневый, белый, синий, черный	Количество контактов	4

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	нет
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Штифт
Основной материал корпуса	Латунь, никелированный	Номинальное напряжение	30 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67, когда ввинчен
Циклы коммутации	≥ 100	Кабельный ввод	M 8
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-104

Классификации

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Схема соединений





Схема контактов



Разрез узла в сборе

