

CC 85/54 04MM MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Изображение аналогичное



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
  - Универсальное крепление
  - Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
  - Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеющимся способом)
  - Или самоклеющиеся шильдики
- Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 54 x 85 мм, С отверстием, желтый
Заказ №	<a href="#">1248490000</a>
Тип	CC 85/54 04MM MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118038866
Кол.	10 Штука

## CC 85/54 04MM MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	0.8 mm	Глубина (дюймов)	0.0315 inch
Высота	54 mm	Высота (в дюймах)	2.126 inch
Ширина	85 mm	Ширина (в дюймах)	3.3464 inch
Масса нетто	12 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	Влажность	≤ 60 %
--------------------------------	--------------	-----------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.038 kg CO2 eq.	

### Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет	Влажность	≤ 60 %
Диаметр отверстия	4.20 mm		

### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Исполнение	втычной, с монтажным отверстием 4,2 мм		
Ширина	85 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Температурный диапазон, макс..	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	желтый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Полиамид 66		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование		
совместимый принтер	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Device markers		
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		
Установка / Изготовитель	С отверстием		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Изображения

### Пример использования



Изображение аналогичное

