HDC IP68 06B TSS 1M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Новые корпусы RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69К, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC- устойчивости.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии, Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 20
Заказ №	<u>1082510000</u>
Тип	HDC IP68 06B TSS 1M20
GTIN (EAN)	4032248845774
Кол.	1 Штука

HDC IP68 06B TSS 1M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	100.5 mm	Высота (в дюймах)	3.9567 inch
Ширина	58 mm	 Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Масса нетто	410.96 g		

Температуры

Предельная температура -50 °С ... 125 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Масло для дизельных двигателей
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Этиловый спирт
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Трансмиссионное масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Гидравлическое масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Бензин
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Отпотевшее масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Высокосортный бензин
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Вода
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	УФ
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Озон
	Химическая устойчивость	Стойкость

Габаритные размеры

Кабельный вход с резьбой

Исполнение

Типоразмер кабельных вводов	M 20	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть
Момент затяжки	6.5 Nm	Количество кабельных входов сверху	0
Количество кабельных входов сбоку	1	Исполнение корпуса	Корпус для вилки
Исполнение затворной системы	Винтовое соединение	Конструкция	Стандартный
Типоразмер установки	3	Кабельный вход	с резьбой
Тип	вилка		Винтовое соединение

Дата создания 17.11.2025 07:40:25 MEZ

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC IP68 06B TSS 1M20

Townson.		
Техниче	ские д	ланные

M 20	Цвет (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
3	Подходит для ModuPlug®	Да
6.5 Nm	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Порошковое покрытие	Вид защиты	IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии
Да	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
EC000437	ETIM 7.0	EC000437
EC000437	ETIM 9.0	EC000437
EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
27-44-02-02		
	3 6.5 Nm Порошковое покрытие Да ЕСООО437 ЕСООО437 ЕСООО437 27-44-02-02 27-44-02-02 27-44-02-02	3 Подходит для ModuPlug® 6.5 Nm Основной материал корпуса Порошковое покрытие Вид защиты Да Материал запорного элемента ЕС000437 ЕТІМ 7.0 ЕС000437 ЕТІМ 9.0 ЕС000437 ЕСLASS 9.0 27-44-02-02 ЕСLASS 10.0 27-44-02-02 ЕСLASS 12.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0

Weidmüller **3**


HDC IP68 06B TSS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC IP68 06B TSS 1M20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комплект торцовых ключей



1 ST

Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

Основные данные для заказа

 Тип
 SK WSD-S 1,5-10,0
 Версия

 Заказ №
 9008850000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4032248266609

Винты

Кол.

К промышленным соединительным разъемам мы предлагаем различные аксессуары, в т.ч. винты.



Основные данные для заказа

 Тип
 HDC IP68 SCREW SET
 Версия

 Заказ № 2555340000
 Промышленный разъем, Аксессуар, Крепежный комплект

 GTIN (EAN)
 4050118571332

 Кол.
 10 ST

Статус каталога / Изображения