


THM WO 50.8/150 GE



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировка проводов и кабелей, 8.1 - 39.7 мм, 50.8 x 150 мм, желтый
Заказ №	1109180000
Тип	THM WO 50.8/150 GE
GTIN (EAN)	4032248885329
Кол.	1 ROL

THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	50.8 mm	Высота (в дюймах)	2 inch
Ширина	150 mm	Ширина (в дюймах)	5.9055 inch
Масса нетто	610 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	39.7 mm
Наружный диаметр провода, мин.	8.1 mm	Ширина текстового поля	50.8 mm
Высота текстового поля	25.4 mm	Наружный диаметр провода	8.1 - 39.7 mm
Сечение соединительного провода	0.75 - 500 mm ²		

Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Вид печати	Чистый		
Исполнение	самоклеющийся		
Ширина	150 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Температурный диапазон, макс..	150 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	желтый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Пленка, полиэстер		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке	
Размер маркировочной области совместимый принтер	25.4 x 50.8 mm		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C		
Количество на один рулон	500		

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

THM WO 50.8/150 GE

Технические данные

ECLASS 15.0

27-28-11-02

THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия	
Заказ №	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Кол.	1 ST		