

FAD S7/300 HE40 UNIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Фронтальные адаптеры для 20- и 40-полюсных плат Siemens S7-300. Напряжение питания может напрямую подводиться к фронтальному адаптеру и распределяться совместно или по отдельности по 8 каналам (8 сигнальных линий).

Основные данные для заказа

Версия	Интерфейс, FAD, Универсальный, Вставные разъемы по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 40-конт.
Заказ №	1127870000
Тип	FAD S7/300 HE40 UNIV
GTIN (EAN)	4032248909513
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Ширина	21.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.8465 inch
Длина	115 mm	Длина (в дюймах)	4.5275 inch
Масса нетто	1035.29 g		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50
----------------------	-------------	---------------------	----------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные соединения

Соединение с платой	Карта Siemens S7-300 с 40-полюсным коннектором и напряжении оперативного тока ≤ 30 В переменного тока / 60 В постоянного тока	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Вставные разъемы по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 40-конт.
Подключение к ПЛК	Siemens S7-300		

Расчетные данные

Рабочее напряжение	30 V AC / 60 V DC	Максимальный ток на канал	1 A
Общий номинальный ток	40 A		

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 50 V AC
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Проверка импульсного напряжения	0.5 kV	Испытательное напряжение изоляции AC	0.35 kV

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S7/300 HE40 UNIV

Изображения

