

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Для некоторых применений необходимо, чтобы вставные модульные решение были более гибкими или облегчали установку. Там, где необходимо предварительно изготовить или заменить функциональные блоки в сборе, требуются модульные и гибкие технологии соединения. Наши вставные клеммные блоки быстро собираются и полностью испытаны на заводе.

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------------|---|
| Версия | Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, Количество соединений: 1 |
| Заказ № | 1305310000 |
| Тип | WDT 2.5 BT |
| GTIN (EAN) | 4050118104349 |
| Кол. | 50 Штука |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Последняя дата заказа | 2027-04-30T00:00:00+02:00 |

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E60693

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 36 mm | Глубина (дюймов) | 1.4173 inch |
| Высота | 85.5 mm | Высота (в дюймах) | 3.3661 inch |
| Ширина | 5.1 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2008 inch |
| Масса нетто | 7.44 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -50 °C...75 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|---|--------|---------------------------|-----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG | Напряжение, класс C (CSA) | 300 V |
| Ток, разм. C (CSA) | 20 A | Сертификат № (CSA) | 200039-70001233 |
| Напряжение, класс B (CSA) | 300 V | Ток, разм. B (CSA) | 20 A |
| Напряжение, класс D (CSA) | 300 V | Ток, разм. D (CSA) | 10 A |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG | | |

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 12 AWG | Напряжение, класс B (cURus) | 300 V |
| Напряжение, класс D (cURus) | 300 V | Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Ток, класс B (cURus) | 20 A | Напряжение, класс C (cURus) | 300 V |
| Ток, класс C (cURus) | 20 A | Ток, класс D (cURus) | 10 A |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| Открытые страницы | справа | Проверенное на взрывозащищенность | Нет исполнение |
| Вид монтажа | зафиксированный | | |

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие сведения

| | | | |
|---|--------------------------|--|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Нормы | IEC 60947-7-1, IEC 61984 | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |

Параметры системы

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| Исполнение | 1 винтовое соединение - 1 разъем - 1 адаптерный разъем, для вставной перемычки, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина | Да |
| Количество независимых точек подключения | 1 | Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 1 | Количество потенциалов на уровень | 1 |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет | Соединение PE | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 | | |

Расчетные данные

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Расчетное сечение | 2.5 mm ² | Номинальное напряжение | 500 V |
| Номинальное напряжение пост. тока | 500 V | Номинальный ток | 24 A |
| Ток при макс. проводнике | 27 A | Нормы | IEC 60947-7-1, IEC 61984 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ | Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0.77 W | Степень загрязнения | 3 |

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | |
|---|---------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|---|---------------------|

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4 | | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Направление соединения | боковая | Момент затяжки, макс. | 0.6 Nm |
| Момент затяжки, мин. | 0.4 Nm | Длина зачистки изоляции | 7 mm |
| Вид соединения 2 | Втычное соединение | Вид соединения | Винтовое соединение |
| Количество соединений | 1 | Диапазон зажима, макс. | 4 mm ² |
| Диапазон зажима, мин. | 0.13 mm ² | Зажимной винт | M 2,5 |
| Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2.5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.13 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2.5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.13 mm ² |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.13 mm ² |

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 4 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0.13 mm ² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm ² | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0.13 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.13 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип | ZQV 2.5N/2 GE | Версия |
| Заказ № | 1693800000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/3 GE | Версия |
| Заказ № | 1693810000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 GE | Версия |
| Заказ № | 1693820000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 GE | Версия |
| Заказ № | 1693830000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 GE | Версия |
| Заказ № | 1693840000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 GE | Версия |
| Заказ № | 1693850000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 GE | Версия |
| Заказ № | 1693860000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 GE | Версия |
| Заказ № | 1693870000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 GE | Версия |
| Заказ № | 1693880000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/20 GE | Версия |
| Заказ № | 1909000000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| Кол. | 20 ST | |

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Торцевые пластины и разъединительные пластины




Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WAP WDT 2.5 BT | Версия |
| Заказ № | 1305240000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 83.75 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118104455 | Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да |
| Кол. | 50 ST | |

Предупредительная крышка




Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | AH WDT 2.5 BT | Версия |
| Заказ № | 1305230000 | Крышка клеммы, Темно-бежевый, Высота: 43.9 mm, Ширина: 4.9 |
| GTIN (EAN) | 4050118104509 | mm, Глубина: 7.9 mm |
| Кол. | 50 ST | |

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | WEW 35/2 | Версия | |
| Заказ № | 1061200000 | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid, | |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | Ширина: 8 mm, 100 °C | |
| Кол. | 50 ST | | |

Штекеры



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | ZVR ZP2.5 | Версия | |
| Заказ № | 1816130000 | Z-серия, Блокировочные крючки, желтый, 3.9 mm | |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | | |
| Кол. | 25 ST | | |
| Тип | KOSF ZT2.5 | Версия | |
| Заказ № | 1816150000 | Z-серия, Элемент кодировки, желтый, 2.9 mm | |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | | |
| Кол. | 50 ST | | |
| Тип | ZZE ZP2.5 | Версия | |
| Заказ № | 1816140000 | Z-серия, Поддержка кабеля, желтый, 9.9 mm | |
| GTIN (EAN) | 4032248370719 | | |
| Кол. | 25 ST | | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| Тип | SDS 0.6X3.5X100 | Версия | |
| Заказ № | 9008330000 | Отвертка, Отвертка | |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

WDT 2.5 VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Штекеры



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WDT 2.5 AT | Версия |
| Заказ № | 1305320000 | Вставной адаптер (клемма), 24 А, Темно-бежевый, Материал |
| GTIN (EAN) | 4050118104363 | Wemid |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WP 2.5/1AN/1 | Версия |
| Заказ № | 1305270000 | Штекер (клемма), Винтовое соединение, 2,5 мм ² , 24 А, 500 В, |
| GTIN (EAN) | 4050118104547 | Количество соединений: 1, Количество полюсов: 1, Ширина: 6.1 |
| Кол. | 50 ST | мм |
| Тип | WP 2.5/1AN/10 | Версия |
| Заказ № | 1305280000 | Штекер (клемма), Винтовое соединение, 2,5 мм ² , 24 А, 500 В, |
| GTIN (EAN) | 4050118104530 | Количество соединений: 10, Количество полюсов: 10, Ширина: 52 |
| Кол. | 50 ST | мм |

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609801044 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | WS 10/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1635000000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 720 ST | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 2.5N/10 | Версия |
| Заказ № | 1527690000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 BL | Версия |
| Заказ № | 1527880000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 RD | Версия |
| Заказ № | 2108910000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 | Версия |
| Заказ № | 1527540000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 BL | Версия |
| Заказ № | 1527740000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 RD | Версия |
| Заказ № | 2108470000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/20 | Версия |
| Заказ № | 1527720000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | |
| Кол. | 20 ST | |

WDT 2.5 BT

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 2.5N/20 BL | Версия |
| Заказ № | 1527890000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/20 RD | Версия |
| Заказ № | 2108920000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 40501184485899 | 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/3 | Версия |
| Заказ № | 1527570000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/3 BL | Версия |
| Заказ № | 1527770000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/3 RD | Версия |
| Заказ № | 2108690000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 | Версия |
| Заказ № | 1527590000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1527780000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 RD | Версия |
| Заказ № | 2108700000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 | Версия |
| Заказ № | 1527620000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 BL | Версия |
| Заказ № | 1527790000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 RD | Версия |
| Заказ № | 2108710000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/50 | Версия |
| Заказ № | 1527730000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 mm |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/50 BL | Версия |
| Заказ № | 1527920000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 mm |
| Кол. | 5 ST | |

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 2.5N/50 RD | Версия |
| Заказ № | 2109000000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 | Версия |
| Заказ № | 1527630000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 BL | Версия |
| Заказ № | 1527820000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 RD | Версия |
| Заказ № | 2108720000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 | Версия |
| Заказ № | 1527640000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 BL | Версия |
| Заказ № | 1527830000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 RD | Версия |
| Заказ № | 2108810000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 | Версия |
| Заказ № | 1527670000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 BL | Версия |
| Заказ № | 1527840000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 RD | Версия |
| Заказ № | 2108870000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 | Версия |
| Заказ № | 1527680000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 BL | Версия |
| Заказ № | 1527870000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 RD | Версия |
| Заказ № | 2108900000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | |
| Кол. | 20 ST | |

WDT 2.5 BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Штекеры




Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZP 2.5/1AN/1 | Версия |
| Заказ № | 1815430000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370238 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/10 | Версия |
| Заказ № | 1815560000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342624 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV | Версия |
| Заказ № | 1007900000 | Z-серия, Промышленный разъем, Непосредственный монтаж |
| GTIN (EAN) | 4032248711277 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/10 | Версия |
| Заказ № | 1815280000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 ST | |

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Версия |
| Заказ № | 1805490000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Версия |
| Заказ № | 1805520000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Кол. | 100 ST | |