

# Справочный листок технических данных


## SFR 1/21 MC SDR

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SlimFix Redesign SFR является модификацией известной маркировки проводов SlimFix, которая значительно упрощает установку. Маркер просто устанавливается на кабель и моментально надежно фиксируется.

### Основные данные для заказа

Версия	SlimFix R, Маркировка проводов и кабелей, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 5.8 mm, по желанию клиента
Заказ №	<a href="#">1318810000</a>
Тип	SFR 1/21 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118181432
Кол.	80 Штука



## SFR 1/21 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	21 mm	Высота (в дюймах)	0.8268 inch
Ширина	5.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.2283 inch
Масса нетто	0.22 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.002 kg CO2 eq.

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного 0.75 mm <sup>2</sup> провода, макс.
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс. 2.1 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1.7 mm	Наружный диаметр провода 1.7 - 2.1 mm
Сечение соединительного провода	0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup>	

### Общие данные

Количество на лист	80
Вид печати	По заказу клиента
Ширина	5.8 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	по желанию клиента
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Нанесенные символы	Требуется файл M-Print PRO
Табличка с рекомендациями	Цветовая гамма на основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Размер маркировочной области	21 x 3.2 mm
совместимый принтер	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>
Количество маркировочных элементов	1 MultiCard = Conductor and cable markers на комбинацию
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C

### Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		