PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Клеммные колодки PUSH IN для маршалинга сигналов (PRV) с количеством уровней подключений до 16 специально разработаны с целью обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к подаче сигналов на пускатели и исполнительные устройства в разработке систем управления технологическими процессами. Оптимизированная конструкция обеспечивает экономию до 50 % места на панели. А уникальная Vобразная форма токоведущих штанг обеспечивает стабильно низкие значения контактного сопротивления.

Основные данные для заказа

Версия	Р-серия, Распределительные клеммы, Расчетное сечение: 1.5 mm², Количество уровней: 16, Количество соединений: 64, Цветовой код: черный, Цвет элементов управления: белый-красный, TS 35 x 7.5
Заказ №	<u>1173710000</u>
Тип	PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT
GTIN (EAN)	4032248966202
Кол.	20 Штука

PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

|--|

Допуски к эксплуатации	(E	(F)		Ϋ́
	•		•	C THE US	

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E60693

Размеры и массы

Глубина	106 mm	Глубина (дюймов)	4.1732 inch
Высота	225 mm	Высота (в дюймах)	8.8582 inch
Ширина	9.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.3622 inch
Масса нетто	121.3 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

_			
Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	16 AWG	Сертификат № (CSA)	200039-2406089
Напряжение, класс В (CSA)	300 V	Ток, разм. В (CSA)	1 A
Напряжение, класс D (CSA)	300 V	Ток, разм. D (CSA)	1 A
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	26 AWG		

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus)	300 V	Напряжение, класс D (cURus)	300 V
Поперечное сечение провода, макс. (cURus)	16 AWG	Сертификат № (cURus)	E60693
Поперечное сечение провода, мин. (cURus)	26 AWG	Ток, класс B (cURus)	1 A
Ток, класс D (cURus)	1 A		

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность Нет	Вид монтажа	зафиксированный
исполнение		

Общие сведения

Количество полюсов	16	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24	Нормы	IEC 60947-7-1
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35 x 7.5		

PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Па	рамет	ры си	стемы
	Daimoi	PD: 07:	OIGIND

Исполнение	Соединение PUSH IN, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Да
Количество независимых точек подключения	16	Количество уровней	16
Количество контактных гнезд на уровень	4	Количество потенциалов на уровень	16
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение РЕ	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35 x 7 5		

Расчетные данные

Расчетное сечение	1.5 mm ²	Номинальное напряжение	250 V
Номинальное напряжение пост. тока	250 V	Номинальный ток	6 A
Ток при макс. проводнике	11 A	Нормы	IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	1.83 mΩ	Номинальное импульсное напрях	кение 4 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	0.56 W	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Основной материал	Поликарбонат	Материал элементов управления	PBT
Цветовой код	черный	Цвет элементов управления	белый-красный
Класс пожаростойкости UL 94	1// 0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Направление соединения	наклонная
Длина зачистки изоляции	10 mm	Вид соединения	PUSH IN
Количество соединений	64	Диапазон зажима, макс.	1.5 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0.13 mm ²	Размер лезвия	0,6 х 3,5 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	1.5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0.13 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	1.5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0.13 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1.5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.13 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	1.5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0.13 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	1.5 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0.13 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-05	ECLASS 14.0	27-25-01-05
ECLASS 15.0	27-25-01-05		

Weidmüller **₹**


PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Weidmüller 🏖

PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычка для гнезда с соединением PUSH IN

Перекрестное соединение для разъемов в RIDERSERIES RCI

Основные данные для заказа

Тип	SRC-I QV P	Версия
Заказ №	<u>8870840000</u>	RIDERSERIES RCI, Перемычка
GTIN (EAN)	4032248631681	
Кол.	10 ST	

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Тип	TW PRV16	Версия
Заказ №	1173630000	Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, без
GTIN (EAN)	4032248966127	маркировки
Кол.	10 ST	
Тип	TW PRV16 0-15	Версия
Заказ №	1230130000	Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, с
GTIN (EAN)	4050118013825	маркировкой 0-15, горизонтально
Кол.	10 ST	
Тип	TW PRV16 1-16	Версия
Тип Заказ №	TW PRV16 1-16 1230120000	Версия Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, с
		·
Заказ №	1230120000	Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, с
Заказ № GTIN (EAN)	1230120000 4050118013924	Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, с
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1230120000 4050118013924 10 ST	Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, с маркировкой 1-16, горизонтально
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1230120000 4050118013924 10 ST TW PRV16 A-P	Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, с маркировкой 1-16, горизонтально Версия
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	1230120000 4050118013924 10 ST TW PRV16 A-P 1230140000	Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, с маркировкой 1-16, горизонтально Версия Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, с

PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор









Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

 Тип
 WEW 35/1 SW
 Версия

 Заказ №
 1162600000
 Концевой стопор, черный, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина:

GTIN (EAN) 4032248972630 12 mm, 100 °C

Кол. 50 ST

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Тип	BZT PRV16 BL 35X7.5	Версия
Заказ №	1267940000	Р-серия, Держатель маркировки, синий, Количество уровней: 16,
GTIN (EAN)	4032248112838	TS 35 x 7.5
Кол.	20 ST	
Тип	BZT PRV16 SW 35X7.5	Версия
Тип Заказ №	BZT PRV16 SW 35X7.5 1173550000	Версия Р-серия, Держатель маркировки, черный, Количество уровней: 16,

PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR Версия

Заказ № <u>1208970000</u> WS, Маркировка клеммы, 7.8 x 9.2 mm, Шаг в мм (Р): 9.20

GTIN (EAN) 4032248990092 Weidmueller, серый

Кол. 360 ST

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 WS 10/5	Версия
Заказ №	<u>1805490000</u>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 ST	
Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Версия
Тип Заказ №	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	Версия Аксессуар, Держатель маркировки
	,	

Дата создания 26.11.2025 05:21:23 MEZ



PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип SDS 0.4X2.0X60 Заказ № <u>2749260000</u> GTIN (EAN) 4050118895537 Кол. 1 ST

Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, Длина лезвия: 60 mm,

Толщина лезвия (A): 0.4 mm