Справочный листок технических данных

SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Кабель клапана (в сборе), Вилка прямая - клапанная вилка, Конструкция A (18 мм), M12 = A, Длина кабеля: 0.3 m, Полиуретан, черный
Заказ №	1332340030
Тип	SAIL-ZW-VSA-0.3U
GTIN (EAN)	4099987266345
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2027-02-28T00:00:00+01:00

Справочный листок технических данных

SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	20 g

PB46 Общие технические данные

Кодировка	Конструкция A (18 мм), M12 = A	Соединительная резьба	Штекер M12
LED	Да	Исполнение	Вилка прямая - клапанная вилка
Материал контакта	CuSn, посеребренные, CuZn, позолоченный	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Размер под ключ	13 mm
Вид защиты	IP65, IP67, IP68, когда ввинчен	Циклы коммутации	≥ 100
Материал резьбового кольца	Латунь никелированная	Блок схемной защиты	Диод супрессор
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C	Момент затяжки	Крепежный винт M3: 0,4 Нм, M12: 1.0 Nm

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	0.3 m	Цвет оболочки	черный
Функция PE	Да	Возможно использование с троссом для протяжки	Да
Поперечное сечение жилы	0.34 mm²	Экранированный	Нет
Галогены	Нет	Ускорение	5 m/s²
Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 * диаметр кабеля	Радиус изгиба, мин., постоянный	5 * диаметр кабеля
Циклы сгиба	3 млн	Скорость	200 m/min
Материал оболочки	Полиуретан	Длина кабеля конфигурируемая	Нет
Облучение с перекрестными связями	Нет	Стойкость к сварочным искрам	Да
Прочность при кручении	180 °/m	Диапазон температур, стацион.	-40...90 °C
Устойчивые к каплям сварочного металла	Да	Диапазон температур, движущ.	-30...90 °C
Количество контактов	5 (4 + PE)	Наружный диаметр	5 mm ± 0.2 mm

Вилка левосторонняя

Штекер левый	M12, A-кодировка, Число полюсов: 5, штыревой контакт, прямой, штекер, неэкранированный

Классификации

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

Справочный листок технических данных


SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема контактов





Схема соединений



24VAC/DC_4A