

**PAC-UNIV-D50F-D50F-1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Версия     | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 14,2 ± 1 mm |
| Заказ №    | <a href="#">1349940010</a>                                      |
| Тип        | PAC-UNIV-D50F-D50F-1M                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248160570                                                   |
| Кол.       | 1 Штука                                                         |

**PAC-UNIV-D50F-D50F-1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Размеры и массы**

|             |          |
|-------------|----------|
| Масса нетто | 605.85 g |
|-------------|----------|

**Температуры**

|                      |             |                     |          |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует         |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

**Общие данные**

|                      |                      |                          |                    |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Длина кабеля         | 1 m                  | Пригодно для             | Аналоговые сигналы |
| Основной материал    | ПВХ                  | Кабель                   | Кабель LiYCY       |
| Интерфейс соединения | SUB-D FEMALE 50P     | Количество полюсов, мин. | 50 полюсов         |
| Наружный диаметр     | 14,2 ± 1 mm          | Интерфейс ПЛК            | SUB-D FEMALE 50P   |
| Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |                    |

**Электрические данные**

|                        |                     |                               |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Общий ток, макс.       | 3 A                 | Допустимый ток на путь, макс. | 1 A       |
| Номинальное напряжение | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Сопrotивление                 | ≤ 80 mΩ/m |
| Рабочее напряжение     | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC | Емкость жила / жила           | 300 pF/m  |
| Емкость жила / экран   | 300 pF/m            |                               |           |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |