

VP M63 EXE MS

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	VPMS взрывозащищенный (взрывозащищенная заглушка из латуни), Заглушка, прямой, M 63, 19 mm, Латунь никелированная
Заказ №	1210950000
Тип	VP M63 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248991976
Кол.	5 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	VP-HEX M63-EX W

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	26 mm	Высота (в дюймах)	1.0236 inch
Длина	26 mm	Длина (в дюймах)	1.0236 inch
Диаметр	63 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	18 mm	Масса нетто	350.2 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
-------------	-----------------------------------	---	----------------------

Общие данные



Уплотнительное кольцо	NBR	Силикон	Нет
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Да
Размер под ключ 1	70 mm	Вид защиты	IP54, IP64, IP68
Основной материал	Латунь никелированная	Диаметр уплотнительного кольца	63.00 mm
Резьба (наружная)	M 63	Длина резьбы	19 mm
Момент затяжки заглушки, макс.	20.10 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	67.00 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	33.50 Nm	Момент затяжки макс., мин	13.40 Nm

Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M63 EXE MS

Изображения



VP M63 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M63 MS	Версия
Заказ №	1737050000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 63, 6 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190956523	никелированная
Кол.	25 ST	

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M63-NP	Версия
Заказ №	1736290000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190956080	кольцо, М 63, Неопрен
Кол.	10 ST	

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M63-PO	Версия
Заказ №	1777990000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4032248158256	кольцо, М 63, Полиэтилен
Кол.	50 ST	