
# Справочный листок технических данных

## PAC-C300-36-F-34-6M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller. Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.
Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.34 mm² |
| Заказ № | 1373910060 |
| Тип | PAC-C300-36-F-34-6M |
| GTIN (EAN) | 4032248177783 |
| Кол. | 1 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |

# Справочный листок технических данных

## PAC-C300-36-F-34-6M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | |
|---|---|
| Масса нетто | 1747 g |

### Температуры

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина кабеля | 6 m | Пригодно для | Цифровые сигналы |
| Основной материал | ПВХ | Кабель | Кабель LiYCY |
| Интерфейс соединения | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK, BLC 5.08/4/180BR BK | Количество полюсов, мин. | 36 полюсов |
| Наружный диаметр | 13,9 ± 1 mm | Интерфейс ПЛК | H0.34/10 (FERRULES 0.34mm²) |
| Сечение провода | 0.34 mm² | | |

### Электрические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общий ток, макс. | 4 A | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A | Номинальное напряжение | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Сопротивление | ≤ 57 mΩ/m | Рабочее напряжение | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC |
| Емкость жила / жила | 300 pF/m | Емкость жила / экран | 300 pF/m |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |