

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Энергосберегающий аварийный светильник с длительным сроком службы

- разработано и предназначено для использования в соответствии с DIN EN 60598-2-22
- Светодиодная лампа для тяжелых условий окружающей среды (удары и вибрация, широкий диапазон температур)
- Повышенная эффективность использования электроэнергии и более длительный срок службы по сравнению с флуоресцентными лампами
- Можно использовать по всему миру в силу возможности использования для питания различных значений напряжения (20–60 В пост. тока)
- Высокий класс пожаробезопасности V0
- Направление луча в одну сторону
- Мощность 5 Вт Версии
- Возможность подключения с HDC-разъемом и круглым коннектором
- Предварительно собранные — 2,5 мм²

Основные данные для заказа

Заказ №	1390850000
Тип	BG GHDE LED TL PT6
GTIN (EAN)	4050118190977

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E345151

Размеры и массы

Высота	46 mm	Высота (в дюймах)	1.811 inch
Ширина	104 mm	Ширина (в дюймах)	4.0945 inch
Длина	181 mm	Длина (в дюймах)	7.126 inch
Масса нетто	616 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...60 °C
----------------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

Расчетные данные согласно IEC 60598-1

Номинальное напряжение	265 V	Мощность удержания	7 W
Напряжение	100...265 V DC (45...65 Hz)	Пусковой ток	0,5 A @ 0,1 мс
Потери мощности	< 2 W		

Общие данные

Тип линии	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	Силикон	Нет
Вид соединения	открытый конец провода / длина 2 м	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Галогены	да (провод ПВХ)	Вид защиты	I 65 с соответствующим корпусом
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Напряжение развязки	< 500 В (корпус / PE)	Положение установки, указание по монтажу	произвольно
Класс защиты	II	Линейн. защ. автомат	< 10 A
Амплитуда, отклонение	1.5 mm (2-9 Hz)	Вибростойкость EN 60721-3-3	Класс 3M3, EN 60721-3-3
Ударопрочность EN 60721-3-3	Класс 3M3	Высота	≤ 3000 m
Защита от короткого замыкания	внутри	Цвет света (CCT)	6000K
Амплитуда ускорения	5 m/s² (@ 9-200 Hz)	Пиковое ускорение, тип L	70 m/s²

Классификации

ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40

BG GHDE LED TL PT6




Технические данные

ECLASS 15.0

27-11-06-40

BG GHDE LED TL PT6

Изображения



BG GHDE LED TL PT6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Уплотнения



Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги. Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей. Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей. Уплотнители поставляются с соединительной резьбой M16 и M20. Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель.

Основные данные для заказа

Тип	RKDG D9 PT6	Версия
Заказ №	4329610000	Уплотнительная вставка Field Power®, Складное уплотнение, IP65,
GTIN (EAN)	4032248668687	с соответствующим корпусом, IP 65, с соответствующим корпусом,
Кол.	10 ST	ЭПДМ

Типоразмер 1



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Тип	GH PT6	Версия
Заказ №	1070140000	Корпуса FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, в
GTIN (EAN)	4032248825813	комплексном состоянии, армированный стекловолокном
Кол.	10 ST	поликарбонат, черный