

## SM 19/42 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Версия	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 19 x 42 mm, серый
Заказ №	<a href="#">1248640000</a>
Тип	SM 19/42 K MC NE GR
GTIN (EAN)	4050118038972
Кол.	40 Штука

## SM 19/42 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	1.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0472 inch
Высота	19 mm	Высота (в дюймах)	0.748 inch
Ширина	42 mm	Ширина (в дюймах)	1.6535 inch
Масса нетто	2.75 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...60 °C
--------------------------------	-------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.020 kg CO2 eq.

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

## Общие данные

Клей	Клейкая лента, двусторонняя
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	8
Исполнение	самоклеящийся
Ширина	42 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	60 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	серый
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Нанесенные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
совместимый принтер	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Device markers на комбинацию	
Температурный диапазон вставки	-40...60 °C

## Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**SM 19/42 K MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Пример использования**

Изображение аналогичное