

## КТВ GP 352615 CD S4 6MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Фланцы

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

### Основные данные для заказа

|                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 298 mm, Ширина: 117 mm, Глубина: 6 mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |
| Заказ №         | <a href="#">1256390000</a>                                                                                                                                                                             |
| Тип             | КТВ GP 352615 CD S4 6MM                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)      | 4050118093803                                                                                                                                                                                          |
| Кол.            | 1 Штука                                                                                                                                                                                                |
| Статус поставки | Снято с производства                                                                                                                                                                                   |

**КТВ GP 352615 CD S4 6MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Размеры и массы**

|             |        |                   |              |
|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 6 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.2362 inch  |
| Высота      | 298 mm | Высота (в дюймах) | 11.7323 inch |
| Ширина      | 117 mm | Ширина (в дюймах) | 4.6063 inch  |
| Масса нетто | 1697 g |                   |              |

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Общие данные**

|                    |                             |                   |                          |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Толщина материала  | 6 mm                        | Поверхность       | электрополировка         |
| Основной материал  | Нержавеющая сталь<br>1.4404 | Класс защиты (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Фланцевые пластины | слева, справа               |                   |                          |

**Общие данные - аксессуары**

|                   |                             |             |                  |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| Толщина материала | 6 mm                        | Поверхность | электрополировка |
| Основной материал | Нержавеющая сталь<br>1.4404 |             |                  |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000211    | ETIM 7.0    | EC000211    |
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 9.0  | 27-14-24-21 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |