

ADAP NPT1-NPT1-1/4-W



Адаптеры серии ADAP предлагают гибкость и универсальность заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

Основные данные для заказа

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | ADAP (адаптер Klirron Ex), Адаптер, прямой, 1" NPT , 1 1/4" NPT, Латунь никелированная |
| Заказ №         | <a href="#">1262520000</a>                                                             |
| Тип             | ADAP NPT1-NPT1-1/4-W                                                                   |
| GTIN (EAN)      | 4050118092783                                                                          |
| Кол.            | 12 Штука                                                                               |
| Статус поставки | Снято с производства                                                                   |
| Доступно до     | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                              |

## ADAP NPT1-NPT1-1/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

|             |       |                   |             |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| Ширина      | 51 mm | Ширина (в дюймах) | 2.0079 inch |
| Длина       | 39 mm | Длина (в дюймах)  | 1.5354 inch |
| Масса нетто | 200 g |                   |             |

### Температуры

Рабочая температура -50 °C...120 °C

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

### Номер сертификата кабельного ввода

|                                            |                                                    |                                           |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Обозначение                                | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIC Da | Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X                                 | Номер сертификата кабельного ввода (CCC)  | 2020322313000069   |
| Сертификат № (IECEx)                       | IECExTPS16.0004X                                   |                                           |                    |

### Общие данные

|                                |                          |                                |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 24 mm                    | Наружный диаметр кабеля, мин.  | 1 mm                                                                                                                                                          |
| Момент затяжки                 | 113 Nm                   | Температурный диапазон, макс.. | 120 °C                                                                                                                                                        |
| Температурный диапазон, мин.   | -50 °C                   | Шаг резьбы                     | 2.21 mm                                                                                                                                                       |
| Галогены                       | без содержания галогенов | Нормы                          | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Размер под ключ 1              | 46 mm                    | Вид защиты                     | IP66                                                                                                                                                          |
| Кабельный ввод                 | NPT 1"                   | Основной материал              | Латунь никелированная                                                                                                                                         |
| Резьба (наружная)              | 1" NPT                   | Резьба (внутренняя)            | 1 1/4" NPT                                                                                                                                                    |
| Длина резьбы                   | 16 mm                    | Вид взрывозащиты               | Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность                                                                                                          |
| Указания по установке          | См инструкции по сборке  |                                |                                                                                                                                                               |

### Классификации

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000441 | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |

**ADAP NPT1-NPT1-1/4-W**

**Технические данные**

ECLASS 15.0

27-14-08-06