



## SAIE-M12B-CD-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуется различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

### Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, M12, Гнездо, прямое, PG 9, Количество полюсов: 5, 1 м
Заказ №	<a href="#">1436710100</a>
Тип	SAIE-M12B-CD-1.0U
GTIN (EAN)	4050118244458
Кол.	1 Штука

**SAIE-M12B-CD-1.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Масса нетто	80 g
-------------	------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

**Технические характеристики кабеля**

Длина кабеля	1 м	Цвет оболочки	фиолетовый
Функция РЕ	Нет	Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный	5 x диаметр кабеля	Длина жилы / кабеля	1 m
Материал оболочки	Полиуретан не содержит галогенов	Количество контактов	5

**Технические данные, настраиваемые вставные разъемы**

Количество полюсов	5	Кодировка	A-кодировка
Поверхность контакта	позолоченный	Диаметр кабеля, макс.	7.5 mm
Диаметр кабеля, мин.	6.9 mm	Номинальное напряжение	125 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP68
Степень загрязнения	3	Кабельный ввод	PG 9
Диапазон температур корпуса	-5 ... +70 °C		

**Стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-101
---------------------------	-----------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


**SAIE-M12B-CD-1.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Детальный чертеж**



**Схема соединений**

