

## РАС-HD15M-F-V0-2M5



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели РАС устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

### Основные данные для заказа

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Заказ №    | 1440810025                         |
| Тип        | <a href="#">РАС-HD15M-F-V0-2M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248402298                      |
| Кол.       | 1 Штука                            |

**PAC-HD15M-F-V0-2M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 273 g

**Температуры**

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением  
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

**Общие данные**

|                      |                      |                          |  |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Длина кабеля         | 2.5 m                | Пригодно для             | Аналоговые сигналы                       |
| Основной материал    | ПВХ                  | Кабель                   | Кабель LiYCY                             |
| Интерфейс соединения | SUB-D HD male 15P    | Количество полюсов, мин. | 15 полюсов                               |
| Наружный диаметр     | 8,7 ± 1 мм           | Интерфейс ПЛК            | NO.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |  |

**Электрические данные**

|                               |           |                          |                     |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| Общий ток, макс.              | 3 A       | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с            |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A       | Номинальное напряжение   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Сопротивление                 | ≤ 80 mΩ/m | Рабочее напряжение       | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Емкость жила / жила           | 300 pF/m  | Емкость жила / экран     | 300 pF/m            |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |