

**SAIE-M12S-PB-0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

**Основные данные для заказа**

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Встраиваемый штекер, M12, Вилка, прямая, PG 9, Количество полюсов: 2, 0.5 m |
| Заказ №         | <a href="#">1279490050</a>                                                  |
| Тип             | SAIE-M12S-PB-0.5U HW                                                        |
| GTIN (EAN)      | 4050118076400                                                               |
| Кол.            | 1 Штука                                                                     |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                 |
| Доступно до     | 2026-02-27T00:00:00+01:00                                                   |

**SAIE-M12S-PB-0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Размеры и массы**

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 40.48 g |
|-------------|---------|

**Экологическое соответствие изделия**

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6с                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

**Технические характеристики кабеля**

|                      |       |                             |                                  |
|----------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
| Длина кабеля         | 0.5 m | Цвет оболочки               | фиолетовый (аналогично RAL 6021) |
| Функция PE           | Нет   | Поперечное сечение жилы     | 0.25 mm <sup>2</sup>             |
| Длина жилы / кабеля  | 0.5 m | Поперечное сечение жилы AWG | AWG 24                           |
| Количество контактов | 2     |                             |                                  |

**Технические данные, настраиваемые вставные разъемы**

|                             |                                              |                                                   |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Количество полюсов          | 2                                            | Кодировка                                         | В-кодировка          |
| Поверхность контакта        | позолоченный                                 | Вид соединения                                    | Штифт                |
| Основной материал корпуса   | Цинковое литье под давлением, никелированный | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Номинальное напряжение      | 250 V                                        | Номинальный ток                                   | 4 A                  |
| Вид защиты                  | IP68                                         | Циклы коммутации                                  | ≥ 500                |
| Степень загрязнения         | 3                                            | Кабельный ввод                                    | PG 9                 |
| Диапазон температур корпуса | -20 ... +60 °C                               |                                                   |                      |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |

**SAIE-M12S-PB-0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Детальный чертеж**



**Схема соединений**

