

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Интерфейс между вставками USB типа A и B, гнездом Micro B и винтовым соединением.
Монтаж на рейку TS 32/35.

Основные данные для заказа

Версия	Интерфейс, RS USB, Гнездовой разъем типа A, Гнездовой разъем типа B, Гнездовой разъем типа micro B, 4, LP 5.08mm
Заказ №	1446530000
Тип	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2014-05-20T00:00:00+02:00

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	43 mm	Глубина (дюймов)	1.6929 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	43 g		

Температуры

Температура хранения -40...70 °C Рабочая температура -25...55 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня)	LP 5.08mm	Заземление	Да
Соединение (со стороны устройства управления)	Гнездовой разъем типа A, Гнездовой разъем типа B, Гнездовой разъем типа micro B		

Расчетные данные

Расчетное напряжение 3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0 Номинальный ток на соединение 1 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 50 V AC
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	0.35 kV		

Область подключения

Мин. сечение провода, AWG	AWG 26	Вид соединения	Винтовое соединение
Наконечник с изоляцией, макс.	2.5 mm ²	Гибкий с наконечником, мин.	0.5 mm ²
Гибкий, макс. H05(07) V-K	4 mm ²	Гибкий, мин. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Жесткий, макс. H05(07) V-U	6 mm ²	Жесткий, мин. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Длина снятия изоляции	6 mm	Момент затяжки, макс.	0.6 Nm
Момент затяжки, мин.	0.5 Nm	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	6 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0.13 mm ²	Макс. сечение провода, AWG	AWG 12

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		