


RSMS-8H 24V+ 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Основания реле (RSM) с общим плюсом и минусом для подключения к ПЛК или контроллерам другого типа. Интерфейсы собраны из групп, состоящих из 4, 8 или 16 реле RCL (12,7 мм) или RSS (6,1 мм). Подключение к контроллеру может быть выполнено с помощью вставных разъемов или прямых кабелей с разъемами по стандарту IEC 60603-13. Широкий ряд опций:

- 1 или 2 перекл. контакта с реле 16/8/6 A
- Значения напряжения от 5 до 230 В
- Винтовое, пружинное соединение или соединение PUSH IN

• Совместимость с твердотельными реле Weidmüller
Весь ассортимент реле обеспечивает гальваническую развязку между входом/выходом, а также между соседними контактами в реле. Это позволяет безопасно адаптировать различные значения напряжения в контроллерах и напряжения, требуемого различными полевыми элементами.

Основные данные для заказа

Версия	Интерфейс, RSM, Пружинное соединение
Заказ №	1456570000
Тип	RSMS-8H 24V+ 1CO Z
GTIN (EAN)	4050118263053
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E141197

Размеры и массы

Глубина	61 mm	Глубина (дюймов)	2.4016 inch
Высота	109 mm	Высота (в дюймах)	4.2913 inch
Ширина	72 mm	Ширина (в дюймах)	2.8346 inch
Масса нетто	217.08 g		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14

Расчетные данные UL

Рабочая температура UL, мин.	0 °C	Рабочая температура UL, макс.	25 °C
Номинальное напряжение, DC UN (питание)	24 V	Номинальный ток (питание)	1 A
Номинальное напряжение, DC UN (вход)	24 V	Номинальное напряжение, переменный ток, UN (выход)	250 V
Номинальный ток, I _{max} (выход)	3.5 A		

Общие данные

Светодиодный индикатор состояния на зеленый одно реле	Предохранитель на одно реле	Нет
Светодиодный индикатор состояния - желтый напряжение электропитания	Предохранитель в цепи электропитания	Нет

Данные соединения

Количество полюсов	20-полюсная вилка	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	LM3RZF 5.08
Соединение (со стороны устройства управления)	Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651		

Расчетные данные, вход

Напряжение	24 V DC ± 10%	Входной ток	7.1 mA
------------	---------------	-------------	--------

RSMS-8H 24V+ 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Расчетные данные, выход

Тип реле	RSS
Материал контактов	AgNi 90/10
Максимальный ток длительной нагрузки AC	4.5 A
Минимальное напряжение контакта	5 V

Тип выхода	Potential-free contact
Номинальное напряжение	≤ 250 V AC
Минимальный ток контакта	100 mA

Расчетные данные

Срок службы	5*106 коммутаций
-------------	------------------

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	1.2 kV

Проверка импульсного напряжения	6 kV
---------------------------------	------

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное входное напряжение	<50 V AC
Категория перенапряжения вход/выход	III
Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	1.2 kV

Номинальное выходное напряжение	250 V AC
Категория перенапряжения, выход – выход	II
Проверка импульсного напряжения	6 kV
Расстояние вход/выход	≥ 5.5 mm

Область подключения

Мин. сечение провода, AWG	AWG 24
Наконечник с изоляцией, макс.	1.5 mm ²
Гибкий с наконечником, макс.	1.5 mm ²
Гибкий, мин. H05(07) V-K	0.2 mm ²
Жесткий, мин. H05(07) V-U	0.2 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	2.5 mm ²
Макс. сечение провода, AWG	AWG 14

Вид соединения	Пружинное соединение
Гибкий с наконечником, мин.	0.25 mm ²
Гибкий, макс. H05(07) V-K	1.5 mm ²
Жесткий, макс. H05(07) V-U	2.5 mm ²
Длина снятия изоляции	7.5 mm
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0.13 mm ²

Соединение, электропитание

Вид соединения	Пружинное соединение
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	2.5 mm ²
Жесткий, макс. H05(07) V-U	2.5 mm ²
Гибкий, макс. H05(07) V-K	2.5 mm ²
Гибкий с наконечником, мин.	0.25 mm ²
Сечение провода, мин. AWG	AWG 26
Длина снятия изоляции	6 mm

Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0.13 mm ²
Жесткий, мин. H05(07) V-U	0.13 mm ²
Гибкий, мин. H05(07) V-K	0.13 mm ²
Гибкий с наконечником, макс.	1.5 mm ²
Наконечник с изоляцией, макс.	1.5 mm ²
Сечение провода, макс. AWG	AWG 14

Классификации

ETIM 8.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780
ECLASS 15.0	27-14-11-52

ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 14.0	27-14-11-52

Изображения

