Справочный листок технических данных

SAIE-M8B-8-0.2U-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, M8 thread, Гнездо, прямое, Монтажная резьба: M8, Количество полюсов: 8, Длина жилы / кабеля: 0.2 m
Заказ №	1467640000
Тип	SAIE-M8B-8-0.2U-HW
GTIN (EAN)	4050118273175
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

SAIE-M8B-8-0.2U-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	10 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Общие данные

Количество полюсов	8	Кодировка	нет
Соединительная резьба	M8 thread	Поверхность контакта	позолоченный
Поперечное сечение жилы	0.14 mm²	Вид соединения	Гнездо
Основной материал корпуса	Латунь, никелированный	Номинальное напряжение	30 V
Номинальный ток	1.5 A	Вид защиты	IP67, когда ввинчен
Циклы коммутации	≥ 100	Кабельный ввод	M 8
Номинальное напряжение	30 V	Поперечное сечение (печать/онлайн)	0,14 mm²
Соединение 1	M8	Соединение 2	Flying wires
Длина жилы / кабеля	0.2 m	Монтажная резьба	M8
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C	Наружный диаметр провода	-

Технические характеристики кабеля

Поперечное сечение жилы	0.14 mm²	Поперечное сечение (печать/онлайн)	0,14 mm²
Длина жилы / кабеля	0.2 m	Цветовая кодировка	белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный
Количество контактов	8		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	8	Кодировка	нет
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Гнездо
Основной материал корпуса	Латунь, никелированный	Номинальное напряжение	30 V
Номинальный ток	1.5 A	Вид защиты	IP67, когда ввинчен
Циклы коммутации	≥ 100	Кабельный ввод	M 8
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-104

Классификации

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Справочный листок технических данных

SAIE-M8B-8-0.2U-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений




Схема контактов

