## Справочный листок технических дан-

### **BBDF OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Незначительный компонент, большой эффект: защелкиваемые элементы крепления увеличивают механическую устойчивость всего вставного соединения путем

- крепления штекерных разъемов к печатной плате
- обеспечения виброустойчивого соединения между гнездами и штекерными разъемами Защелкиваемые или предварительно собранные всегда правильное решение:
- Износостойкое, прецизионное соединение в виде ласточкина хвоста
- Износостойкие металлические резьбовые вставки
- Подходит для всех направлений отвода

Максимум стабильности, минимум усилий:

- Отличная отказостойкость для частого крепления
- Полный комплект для облегчения выбора

Результат: точки пайки, контакты и общий модуль более устойчивы к механическим нагрузкам, таким как вибрации и растягивающие нагрузки.

#### Основные данные для заказа

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Аксес-		
	суар, Крепежный модуль, оранжевый, Количе-		
	ство полюсов: 0		
Заказ №	<u>1307570000</u>		
Тип	BBDF OR		
GTIN (EAN)	4050118109566		
Кол.	100 Штука		
Продуктное отношение			
Упаковка	Ящик		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	11.4 mm	Γανδιαιο (πιούννου)	0.4488 inch	
Высота	12.05 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	0.4744 inch	
<u> Ширина</u>	9.5 mm	 Ширина (в дюймах)	0.4744 inch	
цирина Ілина	12.5 mm	 Длина (в дюймах)	0.4921 inch	
Ласса нетто	0.61 g	длипа (в дюимах)	0.4321 111011	
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Упаковка				
Упаковка	Яшик	Длина VPE	130.00 mm	
VPE c	112.00 mm	Высота VPE	25.00 mm	
_	112.00 11111	BBCOTA VI L	20.00 11111	
<b>Цанные о материалах</b>				
<b>1</b> золяционный материал	PA 66/6	Цветовой код	оранжевый	
Габлица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Moisture Level (MSL)		
Сласс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Сплав меди	
емпература хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C	
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C	
Гемпературный диапазон монтажа, иин.	-25 ℃	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C	
<sup>wип.</sup> Номинальные характеристи	ки по IEC	ward.		
пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984			
Важное примечание				
Соответствие ІРС	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.			
Примечания	<ul> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>			
Классификации				
-TIM 0 0	F0005313	ETWA 7.0	F00005 12	
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
TIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92	
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92	
ECLASS 11.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05	
ECLASS 13.0	27-46-04-05	ECLASS 14.0	27-46-04-05	

ECLASS 15.0

27-46-04-05

### Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

**BBDF OR** 

Преимущество изделия
Преимущество изделия

Easy handlingNo implementation framework necessary

Guaranteed secure fixingFor wall thickness from 0.5 to 2 mm

Преимущество изделия

Преимущество изделия

Already mounted on the connectorOr as separate accessory

Lower assembly costsSecure in a matter of seconds

# Справочный листок технических данных



**BBDF OR** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения