

BBDF BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Незначительный компонент, большой эффект:
защелкиваемые элементы крепления увеличивают
механическую устойчивость всего вставного соедине-
ния путем

- крепления штекерных разъемов к печатной плате
- обеспечения виброустойчивого соединения между
гнездами и штекерными разъемами

Защелкиваемые или предварительно собранные — все-
гда правильное решение:

- Износостойкое, прецизионное соединение в виде
ласточкина хвоста
- Износостойкие металлические резьбовые вставки
- Подходит для всех направлений отвода

Максимум стабильности, минимум усилий:

- Отличная отказостойкость для частого крепления
- Полный комплект для облегчения выбора

Результат: точки пайки, контакты и общий модуль
более устойчивы к механическим нагрузкам, таким как
вибрации и растягивающие нагрузки.

Основные данные для заказа

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Аксес- суар, Крепежный модуль, черный, Количество полюсов: 0
Заказ №	1307580000
Тип	BBDF BK
GTIN (EAN)	4050118109764
Кол.	100 Штука
Продуктное отношение	
Упаковка	Ящик

BBDF BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	11.4 mm	Глубина (дюймов)	0.4488 inch
Высота	12.05 mm	Высота (в дюймах)	0.4744 inch
Ширина	9.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.374 inch
Длина	12.5 mm	Длина (в дюймах)	0.4921 inch
Масса нетто	0.61 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	147.00 mm
VPE с	105.00 mm	Высота VPE	29.00 mm

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA 66/6	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Сплав меди
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984
---------------------------------	------------------------

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	<ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		


BBDF BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings**Преимущество изделия**

Easy handling
No implementation framework necessary

Преимущество изделия

Guaranteed secure fixing
For wall thickness from 0.5 to 2 mm

Преимущество изделия

Already mounted on the connector
Or as separate accessory

Преимущество изделия

Lower assembly costs
Secure in a matter of seconds

BBDF BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com