

## DKT 4/35 SL 2STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

### Основные данные для заказа

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                 | Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 10 A, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2 |
| Заказ №                | <a href="#">1308260000</a>                                                                                                               |
| Тип                    | DKT 4/35 SL 2STB                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)             | 4008190081898                                                                                                                            |
| Кол.                   | 50 Штука                                                                                                                                 |
| Статус поставки        | Снято с производства                                                                                                                     |
| Последняя дата заказа  | 2022-12-31T00:00:00+01:00                                                                                                                |
| Альтернативный продукт | <a href="#">A2T 2.5 DT/DT</a>                                                                                                            |

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 56.5 mm | Глубина (дюймов)  | 2.2244 inch |
| Высота      | 65 mm   | Высота (в дюймах) | 2.5591 inch |
| Ширина      | 6 mm    | Ширина (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Масса нетто | 11.9 g  |                   |             |

### Температуры

|                                                |                |                                                 |               |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C        |

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda |

### Дополнительные технические данные

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Вид монтажа | зафиксированный |
|-------------|-----------------|

### Общие сведения

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |
|----------------------------------|-------|

### Параметры системы

|                                          |                                                                                                              |                                   |     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Исполнение                               | Винтовое соединение,<br>Паяное соединение,<br>Расцепляющий элемент,<br>с гнездами, с одной<br>стороны открыт | Требуется концевая пластина       | Да  |
| Количество независимых точек подключения | 2                                                                                                            | Количество уровней                | 2   |
| Количество контактных гнезд на уровень   | 2                                                                                                            | Количество потенциалов на уровень | 1   |
| Уровни с внутр. перемычками              | Нет                                                                                                          | Соединение PE                     | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка         | TS 35                                                                                                        | Функция N                         | Нет |
| Функция PE                               | Нет                                                                                                          | Функция PEN                       | Нет |

### Расчетные данные

|                                                   |                   |                                            |        |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|
| Расчетное сечение                                 | 4 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение                     | 400 V  |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 400 V             | Номинальный ток                            | 10 A   |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1.02 W |

## Технические данные

### Характеристики материала

|                             |       |              |                |
|-----------------------------|-------|--------------|----------------|
| Основной материал           | PA 66 | Цветовой код | бежевый/желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |                |

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                |                     |                       |   |
|----------------|---------------------|-----------------------|---|
| Вид соединения | Винтовое соединение | Количество соединений | 4 |
|----------------|---------------------|-----------------------|---|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## DKT 4/35 SL 2STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | BZT 1 WS 10/5              | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |
| Тип        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |