

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

## C300-16B-160B-2S-M34-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller. Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами. Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

### Основные данные для заказа

Версия	Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiCY, 0,34 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">1481710030</a>
Тип	C300-16B-160B-2S-M34-3M
GTIN (EAN)	4099986584891
Кол.	1 Штука



## C300-16B-160B-2S-M34-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры и массы

Масса нетто 0 g

### Температуры

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Длина кабеля	3 м	Пригодно для	Цифровые сигналы
Основной материал	ПВХ	Кабель	Кабель LiYCY
Интерфейс соединения	SP-BLZP 5.08 16 контактов с зажимом	Количество полюсов, мин.	16 полюсов
Наружный диаметр	13,9 ± 1 mm	Интерфейс ПЛК	SP-BLZP 5.08 16 контактов с зажимом
Сечение провода	0.34 mm <sup>2</sup>		

### Электрические данные

Общий ток, макс.	4 A	Высоковольтное испытание	1 kV/1 c
Допустимый ток на путь, макс.	1 A	Номинальное напряжение	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
Сопротивление	≤ 57 mΩ/m	Рабочее напряжение	≤ 250 В DC ≤ 250 В AC
Емкость жила / жила	300 pF/m	Емкость жила / экран	300 pF/m

### Классификации

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		