

**KQN-M3,5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">1493750000</a>
Тип	KQN-M3,5/-1
GTIN (EAN)	4050118303469
Кол.	100 Штука

**KQN-M3,5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0.48 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

### Соединители

<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, макс.</td> <td>1 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Поперечное сечение соединяемого провода</td> <td>1 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Отверстие</td> <td>M 3.5</td> </tr> <tr> <td>Наружный диаметр вала (d3)</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td>Длина соединения (l)</td> <td>11 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm <sup>2</sup>	Отверстие	M 3.5	Наружный диаметр вала (d3)	6 mm	Длина соединения (l)	11 mm	<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, мин.</td> <td>0.5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Изоляция</td> <td>не имеется</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр вала (d1)</td> <td>1.6 mm</td> </tr> <tr> <td>Длина вала (a)</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр фланца (d2)</td> <td>3.7 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Изоляция	не имеется	Внутренний диаметр вала (d1)	1.6 mm	Длина вала (a)	5 mm	Внутренний диаметр фланца (d2)	3.7 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>																				
Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm <sup>2</sup>																				
Отверстие	M 3.5																				
Наружный диаметр вала (d3)	6 mm																				
Длина соединения (l)	11 mm																				
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>																				
Изоляция	не имеется																				
Внутренний диаметр вала (d1)	1.6 mm																				
Длина вала (a)	5 mm																				
Внутренний диаметр фланца (d2)	3.7 mm																				

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**KQN-M3,5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**KQN-M3,5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия	
Заказ №	<a href="#">9014610000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием	
Кол.	1 ST		