

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Эффективная защита, оптимизированная эргономика и закрытая конструкция:

от механизма разгрузки натяжения на подключенных проводниках и визуальная/контактная защита и помощь при отсоединении: опциональные модифицированные кожухи выполняют механическую, визуальную и тактильную функции.

Две полуоболочки надежно скрепляются, полностью закрывают штекер и обеспечивают следующие функции:

- Кабельные стяжки или интегрированные хомуты для крепления кабеля обеспечивают механизм разгрузки натяжения.
- Для маркировки используются этикетки dekafix или клейкие полоски
- Крепление бок о бок без потери полюсов и смещения шага
- Совместимость: подходит для штекеров с или без фланца или крепежного уголка
- Гибкий: 1—3 кабельных отвода, ведущие в разных направлениях, доступны в зависимости от типоразмера

Кожухи Weidmüller обеспечивают дополнительную стабильность, улучшенную идентификацию, полную совместимость и универсальность.

Результат: максимальная надежность и удобство для пользователей в любых сферах применения.

Основные данные для заказа

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия               | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Приспособление для посадки кожуха, черный, Количество полюсов: 1 |
| Заказ №              | 1340410000                                                                                                        |
| Тип                  | BLA ANZH                                                                                                          |
| GTIN (EAN)           | 4008190163365                                                                                                     |
| Кол.                 | 10 Штука                                                                                                          |
| Продуктное отношение |                                                                                                                   |
| Упаковка             | Ящик                                                                                                              |
| Статус поставки      | Снято с производства                                                                                              |
| Доступно до          | 2024-09-30T00:00:00+02:00                                                                                         |

## BLA ANZH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 2.29 g |
|-------------|--------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Упаковка

|          |          |            |          |
|----------|----------|------------|----------|
| Упаковка | Ящик     | Длина VPE  | 77.00 mm |
| VPE с    | 70.00 mm | Высота VPE | 20.00 mm |

### Системные характеристики

|                           |                                      |                    |         |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| Серия изделия             | OMNIMATE Signal — серия BLA/SLA 5.08 | Шаг в мм (P)       | 5.08 mm |
| Шаг в дюймах (P)          | 0.200 "                              | Количество полюсов | 1       |
| Количество полюсных рядов | 1                                    |                    |         |

### Данные о материалах

|                                      |          |                                       |            |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| Изоляционный материал                | PA       | Цветовой код                          | черный     |
| Таблица цветов (аналогич.)           | RAL 9011 | Moisture Level (MSL)                  |            |
| Класс пожаростойкости UL 94          | V-2      | Материал контакта                     | Сплав меди |
| Температура хранения, мин.           | -40 °C   | Температура хранения, макс.           | 70 °C      |
| Рабочая температура, мин.            | -50 °C   | Рабочая температура, макс.            | 100 °C     |
| Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C   | Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C     |

### Номинальные характеристики по IEC

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| пройденны испытания по стандарту | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|----------------------------------|------------------------|

### Важное примечание

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 | ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-04-05 | ECLASS 12.0 | 27-46-04-05 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-04-05 | ECLASS 14.0 | 27-46-04-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-05 |             |             |