

SAIE-M12S-5S0.5U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, M12, Вилка, прямая, PG 9, Количество полюсов: 5, 0.5 m
Заказ №	1341230050
Тип	SAIE-M12S-5S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145526
Кол.	1 Штука

SAIE-M12S-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	38 g
-------------	------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	0.5 m	Цвет оболочки	черный
Функция PE	Нет	Поперечное сечение жилы	0.25 mm ²
Длина жилы / кабеля	0.5 m	Количество контактов	5

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	5	Кодировка	A-кодировка
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Штифт
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный	Номинальное напряжение	125 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP68
Кабельный ввод	PG 9	Номинальный ток	4A (5-конт.)/2 A (8-конт.)
Диапазон температур корпуса	-5 ... +70 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M12S-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Схема соединений




Схема контактов

