Справочный листок технических дан-

TM 203/23 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Наш исчерпывающий ассортимент гильзовых держателей ТМ подходит для универсального применения. Широкий диапазон охвата: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент представлен напечатанными вставными шильдиками с максимальной защитой от внешних воздействий. Гильзовые держатели ТМ обеспечивают гибкость установки.

- Оптимальная защита для напечатанных вставных шильдиков.
- Широкий спектр применения для проводов и кабелей
- Один тип шильдиков для любого сечения.
- TMX 30 для крепления кабельными стяжками (ширина 4,6 мм).

Основные данные для заказа

TM, Гильза x 6 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 4 - 6 mm
1507080000
TM 203/23 V0
4050118315554
500 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	0.77 g		
Температуры			,
Температурный диапазон вставки	-4080 °C		
Экологическое соответстви	е излелия		,
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без ис	сключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 v		
Поперечное сечение соединительно провода, макс.		Поперечное сечение соединительног провода, мин.	
Наружный диаметр провода, макс.	6 mm	Наружный диаметр провода, мин.	4 mm
Наружный диаметр провода	4 - 6 mm	Сечение соединительного провода	2.5 - 10 mm ²
Общие данные			
	~		•
Вид печати	Чистый V-0	Ширина	6 mm 80 °C
Класс пожаростойкости UL 94 Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Температурный диапазон, макс Цветовой код	прозрачный
Основной материал	ПВХ	Рекомендованные отрасли промышленности	прозрачный Транспорт, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-4080 °C		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

27-28-11-02

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Нейтраль



ТМ-І является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-lnk или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI Т.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

	не данные для за	
Тип	TM-I 23 MC NE BL	Версия
Заказ №	1428520000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118232875	синий
Кол.	400 ST	
Тип	TM-I 23 MC NE GE	Версия
Заказ №	1428490000	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118232868	желтый
Кол.	400 ST	
Тип	TM-I 23 MC NE RT	Версия
Тип Заказ №	TM-I 23 MC NE RT 1428510000	Версия ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm,
Заказ №	1428510000	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm,
Заказ № GTIN (EAN)	1428510000 4050118232752	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm,
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1428510000 4050118232752 400 ST	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, красный
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1428510000 4050118232752 400 ST TM-I 23 MC NE WS	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 23 x 4 mm, красный Версия