


**PAC-UNIV-HE40-F-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Версия     | Предварительно собранный кабель, PAC |
| Заказ №    | <a href="#">1349880025</a>           |
| Тип        | PAC-UNIV-HE40-F-2M5                  |
| GTIN (EAN) | 4032248343386                        |
| Кол.       | 1 Штука                              |

## PAC-UNIV-HE40-F-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 348 g |
|-------------|-------|

## Температуры

|                      |             |                     |          |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует         |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

## Общие данные

|                      |                                       |                          |                                             |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Длина кабеля         | 2.5 m                                 | Пригодно для             | Цифровые сигналы                            |
| Основной материал    | ПВХ                                   | Кабель                   | Кабель LiYY                                 |
| Интерфейс соединения | ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ<br>РАЗЪЕМ HE 10 40P | Количество полюсов, мин. | 40 полюсов                                  |
| Наружный диаметр     | 11,7 ± 1 мм                           | Интерфейс ПЛК            | H0.14/10 (FERRULES<br>0.14mm <sup>2</sup> ) |
| Сечение провода      | 0.14 mm <sup>2</sup>                  |                          |                                             |

## Электрические данные

|                        |                     |                               |            |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| Общий ток, макс.       | 3 A                 | Допустимый ток на путь, макс. | 1 A        |
| Номинальное напряжение | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Сопротивление                 | ≤ 150 mΩ/m |
| Рабочее напряжение     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Емкость жила / жила           | 300 pF/m   |
| Емкость жила / экран   | 300 pF/m            |                               |            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |