

## РАС-M340-2X10-V0-0M5



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели РАС устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и модулями реле TERMSERIES. Эти кабели включают следующие компоненты:

- Разъем производителя ПЛК.
- Многополюсный кабель LiYY сечением 0,14 мм<sup>2</sup>.
- 10-полюсные плоские кабельные разъемы.

Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы обеспечить выполнение функций, для которых они разработаны.

### Основные данные для заказа

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Версия     | Предварительно собранный кабель, РАС, Кабель LiYY, 5,4 ± 1 мм |
| Заказ №    | <a href="#">1512120005</a>                                    |
| Тип        | РАС-M340-2X10-V0-0M5                                          |
| GTIN (EAN) | 4099986588769                                                 |
| Кол.       | 1 Штука                                                       |

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 137 g

**Температуры**

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

|                      |                      |                          |                               |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Длина кабеля         | 0.5 m                | Пригодно для             | Цифровые сигналы              |
| Основной материал    | ПВХ                  | Кабель                   | Кабель LiYY                   |
| Интерфейс соединения | 2X HE10 10P          | Количество полюсов, мин. | 10 полюсов                    |
| Наружный диаметр     | 5,4 ± 1 мм           | Интерфейс ПЛК            | SCHNEIDER BMX FTB<br>2000 20P |
| Сечение провода      | 0.14 mm <sup>2</sup> |                          |                               |

**Электрические данные**

|                               |            |                          |                     |
|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| Общий ток, макс.              | 3 A        | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с            |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A        | Номинальное напряжение   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Сопротивление                 | ≤ 150 mΩ/m | Емкость жила / жила      | 300 pF/m            |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |