

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Версия	Антенна WLAN, Всенаправленная антенна, Двухполосный (2,4 ГГц/5 ГГц), Коэффициент усиления 8 дБи при 5 ГГц/до 6 дБи при 2,4 ГГц, Вертикальный, 1 x N-тип, гнездо, нижнее, IP68, Полное сопротивление: 50 Ω
Заказ №	1367130000
Тип	IE-ANT-O-ABG-360-7-NF
GTIN (EAN)	4050118186321
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2023-12-01T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	51 mm	Высота (в дюймах)	2.0079 inch
Диаметр	86 mm	Масса нетто	162.62 g

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...80
----------------------	----------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Окружающие условия

Область применения	для использования внутри и вне помещений	Рабочая температура, макс.	80
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	80 °C
Температура хранения, мин.	-40 °C	Ветровая нагрузка	Фронтально, 10 N, при 160 км/ч

Классификации

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

Включено в комплект поставки

Входит в комплект поставки	1 x антенна
----------------------------	-------------

Материал корпуса

Цветовой код	серый	Основной материал корпуса	ASA_SAN
Материал опорной плиты	Нержавеющая сталь		

Технические данные

Вид соединения	1 x N-тип, гнездо, нижнее	Полное сопротивление	50 Ω
Результирующая мощность, макс.	75 Вт	Излучение	Всенаправленный
Диапазон частот	Диапазон 1: 2400–2500 (МГц), Диапазон 2: 5150–5875 (МГц), Диапазон 3: 3400 - 3700 (МГц), Диапазон 4: 4900–5470 (МГц), Диапазон 5: 5470–5935 (МГц)	Усиление антенны	Band 1: 6 dBi, Band 2: 6 dBi, Band 3: 7 dBi, Band 4: 8 dBi, Band 5: 8 dBi
Поляризация	Вертикальный		

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	Версия
Заказ №	2788040000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; RP-
GTIN (EAN)	4064675066309	SMA, штекер, Длина: 1 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	Версия
Заказ №	1367110000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; RP-
GTIN (EAN)	4050118186376	SMA, штекер, Длина: 2 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	Версия
Заказ №	2788050000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; RP-
GTIN (EAN)	4064675066316	SMA, штекер, Длина: 3 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	Версия
Заказ №	1367100000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; RP-
GTIN (EAN)	4050118186369	SMA, штекер, Длина: 4 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	Версия
Заказ №	2788060000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; RP-
GTIN (EAN)	4064675066323	SMA, штекер, Длина: 5 m
Кол.	1 ST	