

## SAIB-WDF-8-M20



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом M12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы M12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

### Основные данные для заказа

Версия	Ввод через панель, Количество полюсов: 8, Кодировка: А-кодировка, M12, 60 V
Заказ №	<a href="#">1383080000</a>
Тип	SAIB-WDF-8-M20
GTIN (EAN)	4050118185409
Кол.	1 Штука



Изображения

Схема контактов

