


## Изображение изделия



Теперь и сильные токи на плату: простая возможность прямой передачи тока 150 A/1000 В на печатную плату с помощью проводов до 50  $\text{mm}^2$ !

LXXX 15.0, с испытанной технологией винтового соединения в компактном стандартном корпусе, объединяет возросшие рыночные требования к надежности, удельной мощности и миниатюризации в единое эффективное решение для всей цепи создания стоимости: от разработки - через изготовление - до монтажа и эксплуатации.

В виде коэффициента функциональности и формы технологии соединения, наряду с надежностью и конструкцией, влияет также на затраты и возможность обслуживания установки. С заменой, например, дорогостоящих болтовых или токопроводящих конструкций, печатная плата также в верхнем диапазоне сильных токов в будущем превратится в надежную общую платформу системы.

Отличающаяся лучшей интеграцией в установку и одновременно обеспечивающая уменьшение монтажных размеров и затрат LXXX 15.0 лучше удовлетворяет высоким требованиям в сфере сильноточной электроники, чем известные конструкции и соединительные элементы.

## Основные данные для заказа

Версия	Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 50 $\text{mm}^2$ , Ящик
Заказ №	<a href="#">1386440000</a>
Тип	LXXX 15.00/06/90F 4.5SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118186758
Кол.	10 Штука
Продуктное отношение	IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50 $\text{mm}^2$ UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
Упаковка	Ящик

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E60693

### Размеры и массы

Глубина	31 mm	Глубина (дюймов)	1.2205 inch
Высота	56 mm	Высота (в дюймах)	2.2047 inch
Высота, мин.	51.5 mm	Ширина	120 mm
Ширина (в дюймах)	4.7244 inch	Масса нетто	179.18 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	354.00 mm
VPE с	136.00 mm	Высота VPE	61.00 mm

### Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки	Стандарт	DIN EN 60512-1-1 / 01.03
	Испытание	отметка о происхождении, обозначение типа, тип материала, шаг, дата, часы, сертификация и маркировка CSA, сертификация и маркировка UL, прочность
	Оценивание	доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение	Стандарт	DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.02
	Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 mm <sup>2</sup> Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 mm <sup>2</sup> Тип провода и его поперечное сечение цельный 16 mm <sup>2</sup> Тип провода и его поперечное сечение гибкий 35 mm <sup>2</sup> Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1 Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19 Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/1 Тип провода и его поперечное сечение AWG 1/19 Тип провода и его поперечное сечение H07V-R50 Тип провода и его поперечное сечение H07V-K35
	Оценивание	пройдено

Технические данные

Испытание на повреждение из-за  
случайного ослабления проводов

Стандарт	DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00
Требование	0,3 кг
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм <sup>2</sup>
	Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм <sup>2</sup>
	Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1
	Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19
Оценивание	пройдено
Требование	1,4 кг
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/1
Оценивание	пройдено
Требование	2.0 кг
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение многожильный 10 мм <sup>2</sup>
Оценивание	пройдено
Требование	8,6 kg
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение AWG 1/19
Оценивание	не проверено
Требование	8,6 kg
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение гибкий 35 мм <sup>2</sup>
Оценивание	пройдено
Испытание на выдергивание	DIN EN 60999, раздел 8.5/04.94
Требование	≥20 N
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм <sup>2</sup>
	Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм <sup>2</sup>
	Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1
	Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19
Оценивание	пройдено
Требование	≥80 N
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/1
Оценивание	пройдено
Требование	≥ 90N
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение многожильный 10 мм <sup>2</sup>
Оценивание	пройдено
Требование	> 236 N
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение AWG 1/19
Оценивание	не проверено
Требование	> 190 N
Тип проводника	Тип провода и его поперечное сечение гибкий 35 мм <sup>2</sup>
Оценивание	пройдено

Системные параметры

Серия изделия	OMNIMATE Power – серия LXXX	Метод проводного соединения	Винтовое соединение
Монтаж на печатной плате	Соединение THT под пайку	Направление вывода кабеля	90°

LXXX 15.00/06/90F 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Технические данные

Шаг в мм (P)	15.00 mm	Шаг в дюймах (P)	0.591 "
Количество полюсов	6	Количество полюсных рядов	1
Монтаж силами заказчика	Нет	Количество рядов	1
Длина штифта для припайки (l)	4.5 mm	Размеры выводов под пайку	1,2 x 1,2 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D)	1.6 mm	Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D)	+ 0,1 mm
Количество контактных штырьков на полюс	4	Лезвие отвертки	1,2 x 6,5
Лезвие отвертки стандартное	DIN 5264	Момент затяжки, мин.	2.5 Nm
Момент затяжки, макс.	4 Nm	Зажимной винт	M 6
Длина зачистки изоляции	18 mm	L1 в мм	75.00 mm
L1 в дюймах	2.954 "	Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470	IP 20
Вид защиты	IP20		

Данные о материалах

Изоляционный материал	Wemid (PA)	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	I
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Сплав меди
Поверхность контакта	луженые	Покрытие	4-6 мкм SN
Структура слоев соединения под пайку	1.5...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	120 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C		

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Диапазон зажима, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение подключаемого провода AWG 20, мин.	AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 1
Одножильный, мин. H05(07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>
Одножильный, макс. H05(07) V-U	16 mm <sup>2</sup>
Многожильный, мин. H07V-R	6 mm <sup>2</sup>
многожильный, макс. H07V-R	50 mm <sup>2</sup>
Гибкий, мин. H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>
Гибкий, макс. H05(07) V-K	35 mm <sup>2</sup>
С наконечником DIN 46 228/4, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
С наконечником DIN 46 228/4, макс.	35 mm <sup>2</sup>
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.	35 mm <sup>2</sup>

Зажимаемый проводник	Сечение подсоединяемого провода	Тип	тонкожильный провод
	номин.	2.5 mm <sup>2</sup>	
	Длина снятия изоляции	номин.	20 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H2.5/25D BL</a>

Технические данные

	Длина снятия изоляции	номин.	18 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H2.5/18</a>
Сечение подсоединяемого провода	Тип	тонкожильный провод	
	номин.	4 mm <sup>2</sup>	
кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	номин.	20 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H4.0/26D GR</a>
	Длина снятия изоляции	номин.	18 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H4.0/18</a>
Сечение подсоединяемого провода	Тип	тонкожильный провод	
	номин.	6 mm <sup>2</sup>	
кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	номин.	20 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H6.0/26 SW</a>
	Длина снятия изоляции	номин.	18 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H6.0/18</a>
Сечение подсоединяемого провода	Тип	тонкожильный провод	
	номин.	10 mm <sup>2</sup>	
кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	номин.	21 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H10.0/28 EB</a>
	Длина снятия изоляции	номин.	18 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H10.0/18</a>
Сечение подсоединяемого провода	Тип	тонкожильный провод	
	номин.	16 mm <sup>2</sup>	
кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	номин.	21 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H16.0/28 GN</a>
	Длина снятия изоляции	номин.	18 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H16.0/18</a>
Сечение подсоединяемого провода	Тип	тонкожильный провод	
	номин.	1.5 mm <sup>2</sup>	

Технические данные

кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	номин.	20 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H1,5/24 R</a>
	Длина снятия изоляции	номин.	18 mm
Сечение подсоединяемого провода	Тип	тонкожильный провод	
	номин.	35 mm <sup>2</sup>	
кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	номин.	19 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H35,0/32D R</a>
	Длина снятия изоляции	номин.	18 mm
Сечение подсоединяемого провода	Тип	тонкожильный провод	
	номин.	50 mm <sup>2</sup>	
кабельный наконечник	Длина снятия изоляции	номин.	18 mm
	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		<a href="#">H50,0/18</a>
	Длина снятия изоляции	номин.	18 mm

Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	150 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	150 A	Номинальное импульсное напряжение 1000 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2	
Номинальное импульсное напряжение 1000 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2		Номинальное импульсное напряжение 1000 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	
Номинальное импульсное напряжение 8 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2		Номинальное импульсное напряжение 8 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	
Номинальное импульсное напряжение 8 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3			

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)	600 V	Номинальное напряжение (группа использования C/CSA)	600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)	600 V	Номинальный ток (группа использования B/CSA)	127 A



## LXXX 15.00/06/90F 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Номинальный ток (группа использования C/CSA)	127 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20

Номинальный ток (группа использования D/CSA)	5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 1

### Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR)	UR
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)	600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)	126 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20

Сертификат № (UR)	E60693
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059)	600 V
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059)	126 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 1

Ссылка на утвержденные значения	В технических характеристиках приведены максимальное значение, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
---------------------------------	---

### Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
------------------	--

Примечания	<ul style="list-style-type: none"><li>Additional variants on request</li><li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li><li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li><li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li><li>P on drawing = pitch</li><li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li><li>IP 20 from 16 mm<sup>2</sup> to 50 mm<sup>2</sup></li><li>The test point can only be used as potential-pickup point.</li><li>Wire-end ferrules are mandatory for stranded wires with more than 19 strands.</li><li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li></ul>
------------	--

### Классификации


ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

## Изображения


### Изображение изделия




### Dimensional drawing




### Graph




### Graph



### Graph



### Преимущество изделия



Increased power reservesOptimised application safety

Изображения



Standard-compliant integration