

# Справочный листок технических данных

## THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

### Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1391430000</a>
Тип	THM WO VIN 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4050118191714
Кол.	1 ROL



## THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	0.07 mm	Глубина (дюймов)	0.0026 inch
Высота	24.5 mm	Высота (в дюймах)	0.9646 inch
Ширина	100 mm	Ширина (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	994 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного 95 mm <sup>2</sup> провода, макс.
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс. 23 mm
Наружный диаметр провода, мин.	8 mm	Ширина текстового поля 24.5 mm
Высота текстового поля	25 mm	Наружный диаметр провода 8 - 23 mm
Сечение соединительного провода	0.75 - 95 mm <sup>2</sup>	

### Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие	
Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеящийся	
Ширина	100 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Да	
Основной материал	Пленка виниловая	
Нанесенные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Размер маркировочной области	25 x 24.5 mm	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
совместимый принтер	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	
Количество маркировочных элементов 1 Label reel = Conductor and cable markers на комбинацию		
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C	
Количество на один рулон	2000	

### Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

# Справочный листок технических данных

## THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Технические данные

ECLASS 15.0

27-28-11-02

**Изображения**



**THM WO VIN 24.5/100 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Красящие ленты**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 ST	